

San José del Guaviare, 16 de marzo de 2025

Señores

PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS

Ciudad

Asunto: Invitación a presentar COTIZACION, proceso de contratación de suministro de material de osteosíntesis para la E.S.E Hospital san José del Guaviare.

Cordial saludo;

Teniendo en cuenta el Visto bueno de la subgerencia de servicios de salud y aprobación de la gerencia en la necesidad radicada por la coordinación del servicio de cirugía el 04 de marzo de 2025, en el cual se manifiesta la necesidad de contratar suministro de material de osteosíntesis para la E.S.E Hospital san José del Guaviare para la vigencia 2025, de manera respetuosa solicito cotizar los elementos que se relacionan a continuación de acuerdo a sus características y especificaciones:

ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1	DM2523	ACP PLACA RECTA 113 mm 6 ORIFICIOS	1
2	DM2524	ACP PLACA RECTA 148 mm 6 ORIFICIOS	1
3	DM2522	ACP PLACA RECTA 80 mm 4 ORIFICIOS	1
4	DM	ALAMBRE GUIA 0.8MM X 70.0MM	1
5	DM3219	ALAMBRE GUIA 1.0MM X 100MM	1
6	DM	ALAMBRE GUIA 1.25MM X 150.0MM	1
7	DM	ALAMBRE K DE 1.5 MM X 120 MM	1
8	DM0366	ALAMBRE K DE 1.5 MM X 150 MM	1
9	DM	ALAMBRE K DE 1.5 MM X 200 MM	1
10	DM1871	ARANDELA DE 19 MM	1
11	DM1870	ARANDELA DENTADA DE 4.5	1
12	DM2520	ARANDELA MINI SERIE	1
13	DM0305	ARANDELA PARA TORNILLOS DE 3.0 MM	1
14	DM2612	Arandela serie 3.5 Ø 6.2 mm	1
15	DM	Arandela serie mini M4.5 Ø 4.7 mm	1
16	DM	Arandela Serie Mini Ø4 mm	1
17	DM1872	ARANDELAS PARA TORNILLO CANULADO DE 7.0 (16-17 MM)	1
18	DM0702	ARANDELAS PARA TORNILLO DE 3,5 7 MM	1
19	DM1125	ARANDELAS PARA TORNILLO DE 4.5 11 MM	1
20	DM0703	ARANDELAS PARA TORNILLO DE 6.5 (13 MM)	1
21	DM2376	BARRA ACERO DE 4MM x 10 CMS	1
22	DM1321	BARRA ACERO DE 4MM x 12 CMS	1

Elaboró/Yudisly Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
23	DM2377	BARRA ACERO DE 4MM x 14 CMS	1
24	DM1222	BARRA ACERO DE 4MM x 16 CMS	1
25	DM0897	BARRA ACERO DE 4MM x 18 CMS	1
26	DM0308	BARRA ACERO DE 4MM x 20 CMS	1
27	DM2374	BARRA ACERO DE 4MM x 4 CMS	1
28	DM2375	BARRA ACERO DE 4MM x 6 CMS	1
29	DM0984	BARRA ACERO DE 4MM x 8 CMS	1
30	DM2363	BARRAS CANULADAS ACERO x 10 CMS	1
31	DM0986	BARRAS CANULADAS ACERO x 15 CMS	1
32	DM0809	BARRAS CANULADAS ACERO x 20 CMS	1
33	DM0810	BARRAS CANULADAS ACERO x 25 CMS	1
34	DM0819	BARRAS CANULADAS ACERO x 30 CMS	1
35	DM0306	BARRAS CANULADAS ACERO x 35 CMS	1
36	DM0797	BARRAS CANULADAS ACERO x 40 CMS	1
37	DM2364	BARRAS EN CARBONO x 10 CMS	1
38	DM2365	BARRAS EN CARBONO x 15 CMS	1
39	DM2366	BARRAS EN CARBONO x 20 CMS	1
40	DM2367	BARRAS EN CARBONO x 25 CMS	1
41	DM2368	BARRAS EN CARBONO x 30 CMS	1
42	DM2369	BARRAS EN CARBONO x 35 CMS	1
43	DM2370	BARRAS EN CARBONO x 40 CMS	1
44	DM	BAT Cable CoCr Ø 1,8 mm	1
45	DM	BAT Cable Ti Ø 1,8 mm	1
46	DM	BATBRIDGE Cable CoCr Ø 1,8 mm	1
47	DM	BATBRIDGE Cable Ti Ø 1,8 mm	1
48	DM1856	BROCA DE 1.1	1
49	DM1857	BROCA DE 1.5	1
50	DM1858	BROCA DE 2.0	1
51	DM0312	BROCA DE 2.5	1
52	DM1859	BROCA DE 2.7	1
53	DM1860	BROCA DE 3.2	1
54	DM1861	BROCA DE 3.5	1
55	DM1862	BROCA DE 4.5	1
56	DM0317	CABEZA SERIE 3.5 MM	1
57	DM0824	CABEZA SERIE 5	1
58	DM	Cánula aguja de K Ø 1,5 mm	1
59	DM2463	CLAMP 135°	1
60	DM2464	CLAMP EN T	1
61	DM2689	CLAVO 350 MM	1
62	DM2236	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 10MM X 285MM	1
63	DM1003	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 10MM X 300MM	1
64	DM1004	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 10MM X 315MM	1
65	DM0863	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 10MM X 330MM	1
66	DM1005	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 10MM X 345MM	1
67	DM1006	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 10MM X 360MM	1
68	DM1188	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 11MM X 285MM	1

Elaboró/Yudisady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
69	DM2237	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 11MM X 300MM	1
70	DM2238	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 11MM X 315MM	1
71	DM2239	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 11MM X 330MM	1
72	DM2240	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 11MM X 345MM	1
73	DM2241	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 11MM X 360MM	1
74	DM0321	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 8MM X 285MM	1
75	DM1007	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 8MM X 300MM	1
76	DM0850	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 8MM X 315MM	1
77	DM1367	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 8MM X 330MM	1
78	DM1008	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 8MM X 345MM	1
79	DM2233	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 8MM X 360MM	1
80	DM0322	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 9MM X 285MM	1
81	DM1012	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 9MM X 345MM	1
82	DM1013	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 9MM X 360MM	1
83	DM2234	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 9MM X 380MM	1
84	DM2235	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 9MM X 420MM	1
85	DM2329	CLAVO BLOQUEADO CUBITO/RADIO 180 X 4 MM	1
86	DM2330	CLAVO BLOQUEADO CUBITO/RADIO 190 X 4 MM	1
87	DM2338	CLAVO BLOQUEADO CUBITO/RADIO 190 X 5 MM	1
88	DM2331	CLAVO BLOQUEADO CUBITO/RADIO 200 X 4 MM	1
89	DM2339	CLAVO BLOQUEADO CUBITO/RADIO 200 X 5 MM	1
90	DM2332	CLAVO BLOQUEADO CUBITO/RADIO 210 X 4 MM	1
91	DM2340	CLAVO BLOQUEADO CUBITO/RADIO 210 X 5 MM	1
92	DM2333	CLAVO BLOQUEADO CUBITO/RADIO 220 X 4 MM	1
93	DM2341	CLAVO BLOQUEADO CUBITO/RADIO 220 X 5 MM	1
94	DM2334	CLAVO BLOQUEADO CUBITO/RADIO 230 X 4 MM	1
95	DM2342	CLAVO BLOQUEADO CUBITO/RADIO 230 X 5 MM	1
96	DM2335	CLAVO BLOQUEADO CUBITO/RADIO 240 X 4 MM	1
97	DM2343	CLAVO BLOQUEADO CUBITO/RADIO 240 X 5 MM	1
98	DM2336	CLAVO BLOQUEADO CUBITO/RADIO 250 X 4 MM	1
99	DM2344	CLAVO BLOQUEADO CUBITO/RADIO 250 X 5 MM	1
100	DM2337	CLAVO BLOQUEADO CUBITO/RADIO 260 X 4 MM	1
101	DM2345	CLAVO BLOQUEADO CUBITO/RADIO 260 X 5MM	1
102	DM2218	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 10 X 300MM	1
103	DM2219	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 10 X 320MM	1
104	DM2220	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 10 X 340MM	1
105	DM1191	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 10 X 360MM	1
106	DM2221	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 10 X 380MM	1
107	DM1288	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 10 X 400MM	1
108	DM1318	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 10 X 420MM	1
109	DM1676	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 10 X 440MM	1
110	DM2222	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 11 X 320MM	1
111	DM2223	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 11 X 340MM	1
112	DM2224	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 11 X 360MM	1
113	DM1244	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 11 X 380MM	1
114	DM2225	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 11 X 400MM	1

Elaboró/Yudisly Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
115	DM2226	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 11 X 420MM	1
116	DM2227	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 11 X 440MM	1
117	DM2212	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 9 X 300MM	1
118	DM2213	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 9 X 320MM	1
119	DM2214	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 9 X 340MM	1
120	DM1227	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 9 X 360MM	1
121	DM1140	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 9 X 380MM	1
122	DM2215	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 9 X 400MM	1
123	DM2216	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 9 X 420MM	1
124	DM2217	CLAVO BLOQUEADO FEMUR 9 X 440MM	1
125	DM1560	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 9MM X 300MM	1
126	DM1010	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 9MM X 315MM	1
127	DM1011	CLAVO BLOQUEADO TIBIA DE 9MM X 330MM	1
128	DM2378	CLAVO DE SCHANZ DE 2.0 X 100 X 20MM	1
129	DM2379	CLAVO DE SCHANZ DE 2.0 X 100 X 35MM	1
130	DM2380	CLAVO DE SCHANZ DE 2.0 X 90 X 25MM	1
131	DM2381	CLAVO DE SCHANZ DE 2.5 X 100 X 20MM	1
132	DM2382	CLAVO DE SCHANZ DE 2.5 X 100 X 25MM	1
133	DM1426	CLAVO DE SCHANZ DE 2.5 X 100 X 30MM	1
134	DM2384	CLAVO DE SCHANZ DE 2.5 X 100 X 40MM	1
135	DM2386	CLAVO DE SCHANZ DE 2.5 X 100 X 50MM	1
136	DM2387	CLAVO DE SCHANZ DE 2.5 X 120 X 30MM	1
137	DM2388	CLAVO DE SCHANZ DE 2.5 X 120 X 40MM	1
138	DM2389	CLAVO DE SCHANZ DE 2.5 X 120 X 50MM	1
139	DM2390	CLAVO DE SCHANZ DE 2.5 X 50 X 20MM	1
140	DM2391	CLAVO DE SCHANZ DE 2.5 X 80 X 20MM	1
141	DM2392	CLAVO DE SCHANZ DE 2.5 X 80 X 30MM	1
142	DM2393	CLAVO DE SCHANZ DE 2.5 X 80 X 40MM	1
143	DM2394	CLAVO DE SCHANZ DE 2.5 X 90 X 20 MM	1
144	DM2395	CLAVO DE SCHANZ DE 3.0 X 100 X 20MM	1
145	DM2396	CLAVO DE SCHANZ DE 3.0 X 100 X 25MM	1
146	DM0820	CLAVO DE SCHANZ DE 3.0 X 100 X 30MM	1
147	DM2397	CLAVO DE SCHANZ DE 3.0 X 100 X 40MM	1
148	DM2399	CLAVO DE SCHANZ DE 3.0 X 100 X 50MM	1
149	DM2400	CLAVO DE SCHANZ DE 3.0 X 120 X 30MM	1
150	DM2401	CLAVO DE SCHANZ DE 3.0 X 120 X 40MM	1
151	DM2403	CLAVO DE SCHANZ DE 3.0 X 130 X 50MM	1
152	DM2405	CLAVO DE SCHANZ DE 3.0 X 150 X 50MM	1
153	DM2406	CLAVO DE SCHANZ DE 3.0 X 70 X 20MM	1
154	DM1590	CLAVO DE SCHANZ DE 3.0 X 80 X 20MM	1
155	DM2407	CLAVO DE SCHANZ DE 3.0 X 80 X 40MM	1
156	DM2408	CLAVO DE SCHANZ DE 3.0 X 85 X 10MM	1
157	DM2409	CLAVO DE SCHANZ DE 3.2 MM	1
158	DM2410	CLAVO DE SCHANZ DE 3.5 X 100 X 30MM	1
159	DM2411	CLAVO DE SCHANZ DE 3.5 X 100 X 50MM	1
160	DM2412	CLAVO DE SCHANZ DE 3.5 X 120 X 30MM	1

Elaboró/Yudisady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare, Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
161	DM2413	CLAVO DE SCHANZ DE 3.5 X 120 X 50MM	1
162	DM0898	CLAVO DE SCHANZ DE 4.0 X 100 X 30MM	1
163	DM2414	CLAVO DE SCHANZ DE 4.0 X 100 X 50MM	1
164	DM2415	CLAVO DE SCHANZ DE 4.0 X 120 X 30MM	1
165	DM2416	CLAVO DE SCHANZ DE 4.0 X 120 X 50MM	1
166	DM2417	CLAVO DE SCHANZ DE 4.0 X 150 X 30MM	1
167	DM2418	CLAVO DE SCHANZ DE 4.0 X 150 X 50MM	1
168	DM2419	CLAVO DE SCHANZ DE 4.0 X 170 X 25MM	1
169	DM2420	CLAVO DE SCHANZ DE 4.0 X 180 X 50MM	1
170	DM2421	CLAVO DE SCHANZ DE 4.5 X 100 X 50MM	1
171	DM2422	CLAVO DE SCHANZ DE 4.5 X 120 X 50MM	1
172	DM2423	CLAVO DE SCHANZ DE 4.5 X 150 X 50MM	1
173	DM2424	CLAVO DE SCHANZ DE 4.5 X 170 X 50MM	1
174	DM2425	CLAVO DE SCHANZ DE 4.5 X 180 X 50MM	1
175	DM2426	CLAVO DE SCHANZ DE 4.5 X 200 X 50MM	1
176	DM2427	CLAVO DE SCHANZ DE 4.5 X 250 X 50MM	1
177	DM2428	CLAVO DE SCHANZ DE 5.0 X 100 X 50MM	1
178	DM2429	CLAVO DE SCHANZ DE 5.0 X 115 X 30MM	1
179	DM2430	CLAVO DE SCHANZ DE 5.0 X 120 X 30MM	1
180	DM2432	CLAVO DE SCHANZ DE 5.0 X 120 X 40MM	1
181	DM2433	CLAVO DE SCHANZ DE 5.0 X 120 X 50MM	1
182	DM2434	CLAVO DE SCHANZ DE 5.0 X 125 X 50MM	1
183	DM2436	CLAVO DE SCHANZ DE 5.0 X 130 X 50MM	1
184	DM1358	CLAVO DE SCHANZ DE 5.0 X 150 X 30MM	1
185	DM0347	CLAVO DE SCHANZ DE 5.0 X 150 X 50MM	1
186	DM2437	CLAVO DE SCHANZ DE 5.0 X 170 X 50MM	1
187	DM1220	CLAVO DE SCHANZ DE 5.0 X 180 X 30MM	1
188	DM2439	CLAVO DE SCHANZ DE 5.0 X 180 X 40MM	1
189	DM0807	CLAVO DE SCHANZ DE 5.0 X 180 X 50MM	1
190	DM1205	CLAVO DE SCHANZ DE 5.0 X 200 X 30MM	1
191	DM2441	CLAVO DE SCHANZ DE 5.0 X 200 X 40MM	1
192	DM0881	CLAVO DE SCHANZ DE 5.0 X 200 X 50MM	1
193	DM2443	CLAVO DE SCHANZ DE 5.0 X 220 X 50MM	1
194	DM2444	CLAVO DE SCHANZ DE 5.0 X 230 X 30MM	1
195	DM2445	CLAVO DE SCHANZ DE 6.0 X 150 X 30MM	1
196	DM2447	CLAVO DE SCHANZ DE 6.0 X 150 X 50MM	1
197	DM2448	CLAVO DE SCHANZ DE 6.0 X 180 X 30MM	1
198	DM2449	CLAVO DE SCHANZ DE 6.0 X 180 X 50MM	1
199	DM2450	CLAVO DE SCHANZ DE 6.0 X 200 X 40MM	1
200	DM2451	CLAVO DE SCHANZ DE 6.0 X 200 X 50MM	1
201	DM2719	CLAVO ELAFIX PARA HUMERO 210 MM	1
202	DM2720	CLAVO ELAFIX PARA HUMERO 220 MM	1
203	DM2721	CLAVO ELAFIX PARA HUMERO 230 MM	1
204	DM2722	CLAVO ELAFIX PARA HUMERO 240 MM	1
205	DM2723	CLAVO ELAFIX PARA HUMERO 250 MM	1
206	DM2724	CLAVO ELAFIX PARA HUMERO 260 MM	1

Elaboró/Yudisly Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
207	DM2725	CLAVO ELAFIX PARA HUMERO 270 MM	1
208	DM2726	CLAVO ELAFIX PARA HUMERO 280 MM	1
209	DM2261	CLAVO GLIDING EN TITANIO DE 2.0 X 450MM	1
210	DM2262	CLAVO GLIDING EN TITANIO DE 2.5 X 450MM	1
211	DM2263	CLAVO GLIDING EN TITANIO DE 3.0 X 450MM	1
212	DM2264	CLAVO GLIDING EN TITANIO DE 3.5 X 450MM	1
213	DM2265	CLAVO GLIDING EN TITANIO DE 4.0 X 450MM	1
214	DM2266	CLAVO GLIDING EN TITANIO DE 4.5 X 450MM	1
215	DM2267	CLAVO GLIDING EN TITANIO DE 5.0 X 450MM	1
216	DM0349	CLAVO GUIA 2.0 X 150 MM SERIE 5	1
217	DM0835	CLAVO GUIA P ROSCADA 2.5 X 270 MM	1
218	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10,0 - 320MM	1
219	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10,0 - 340MM	1
220	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10,0 - 360MM	1
221	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10,0 - 380MM	1
222	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10,0 - 400MM	1
223	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 10,0 - 420MM	1
224	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 11,0 - 320MM	1
225	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 11,0 - 340MM	1
226	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 11,0 - 360MM	1
227	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 11,0 - 380MM	1
228	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 11,0 - 400MM	1
229	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 11,0 - 420MM	1
230	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 12,0 - 320MM	1
231	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 12,0 - 340MM	1
232	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 12,0 - 360MM	1
233	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 12,0 - 380MM	1
234	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 12,0 - 400MM	1
235	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 12,0 - 420MM	1
236	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 9,0 - 320MM	1
237	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 9,0 - 340MM	1
238	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 9,0 - 360MM	1
239	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 9,0 - 380MM	1
240	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 9,0 - 400MM	1
241	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR 9,0 - 420MM	1
242	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 10,0 - 240MM CANULATED	1
243	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 10,0 - 260MM CANULATED	1
244	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 10,0 - 280MM CANULATED	1
245	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 10,0 - 300MM CANULATED	1
246	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 10,0 - 320MM CANULATED	1
247	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 10,0 - 340MM CANULATED	1
248	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 10,0 - 360MM CANULATED	1
249	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 8,0 - 240MM SOLID	1
250	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 8,0 - 260MM SOLID	1
251	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 8,0 - 280MM SOLID	1
252	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 8,0 - 300MM SOLID	1

Elaboró/Yudisley Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
253	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 8,0 - 320MM SOLID	1
254	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 8,0 - 340MM SOLID	1
255	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 8,0 - 360MM SOLID	1
256	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9,0 - 240MM CANULATED	1
257	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9,0 - 260MM CANULATED	1
258	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9,0 - 280MM CANULATED	1
259	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9,0 - 300MM CANULATED	1
260	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9,0 - 320MM CANULATED	1
261	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9,0 - 340MM CANULATED	1
262	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA 9,0 - 360MM CANULATED	1
263	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 10,0 - 255MM	1
264	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 10,0 - 270MM	1
265	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 10,0 - 285MM	1
266	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 10,0 - 300MM	1
267	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 10,0 - 315MM	1
268	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 10,0 - 330MM	1
269	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 10,0 - 345MM	1
270	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 10,0 - 360MM	1
271	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 10,0 - 375MM	1
272	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 11,0 - 255MM	1
273	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 11,0 - 270MM	1
274	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 11,0 - 285MM	1
275	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 11,0 - 300MM	1
276	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 11,0 - 315MM	1
277	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 11,0 - 330MM	1
278	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 11,0 - 345MM	1
279	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 11,0 - 360MM	1
280	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 11,0 - 375MM	1
281	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 8,4 - 255MM	1
282	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 8,4 - 270MM	1
283	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 8,4 - 285MM	1
284	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 8,4 - 300MM	1
285	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 8,4 - 315MM	1
286	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 8,4 - 330MM	1
287	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 8,4 - 345MM	1
288	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 8,4 - 360MM	1
289	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 8,4 - 375MM	1
290	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 9,0 - 255MM	1
291	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 9,0 - 270MM	1
292	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 9,0 - 285MM	1
293	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 9,0 - 300MM	1
294	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 9,0 - 315MM	1
295	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 9,0 - 330MM	1
296	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 9,0 - 345MM	1
297	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 9,0 - 360MM	1
298	DM	CLAVO INTRAMEDULAR DE TIBIA II 9,0 - 375MM	1

Elaboró/Yudislydy Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General

Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud *ZMAC*

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitallguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
299	DM2693	CLAVO INTRAMEDULAR ELOS LONGITUD 240 -DIAMETRO Ø 10 mm DER	1
300	DM2692	CLAVO INTRAMEDULAR ELOS LONGITUD 240 -DIAMETRO Ø 10 mm IZQ	1
301	DM1610	CLAVO INTRAMEDULAR ELOS LONGITUD 340 -DIAMETRO Ø 10 mm DER	1
302	DM2694	CLAVO INTRAMEDULAR ELOS LONGITUD 340 -DIAMETRO Ø 10 mm IZQ	1
303	DM2696	CLAVO INTRAMEDULAR ELOS LONGITUD 360 -DIAMETRO Ø 10 mm DER	1
304	DM2695	CLAVO INTRAMEDULAR ELOS LONGITUD 360 -DIAMETRO Ø 10 mm IZQ	1
305	DM2698	CLAVO INTRAMEDULAR ELOS LONGITUD 380 -DIAMETRO Ø 10 mm DER	1
306	DM2697	CLAVO INTRAMEDULAR ELOS LONGITUD 380 -DIAMETRO Ø 10 mm IZQ	1
307	DM2699	CLAVO INTRAMEDULAR ELOS LONGITUD 400 -DIAMETRO Ø 10 mm DER	1
308	DM1627	CLAVO INTRAMEDULAR ELOS LONGITUD 400 -DIAMETRO Ø 10 mm IZQ	1
309	DM1650	CLAVO INTRAMEDULAR ELOS LONGIUD 180 -DIAMETRO Ø 10 mm	1
310	DM2691	CLAVO INTRAMEDULAR ELOS LONGIUD 180 -DIAMETRO Ø 11,5 mm	1
311	DM1634	CLAVO INTRAMEDULAR ELOS LONGIUD 300 CX -DIAMETRO Ø 10 mm	1
312	DM1603	CLAVO INTRAMEDULAR ELOS LONGIUD 300 DX -DIAMETRO Ø 11,5 mm	1
313	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10 X 320MM DER	1
314	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10 X 320MM IZQ	1
315	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10 X 340MM DER	1
316	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10 X 340MM IZQ	1
317	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10 X 360MM DER	1
318	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10 X 360MM IZQ	1
319	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10 X 380MM DER	1
320	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10 X 380MM IZQ	1
321	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10 X 400MM DER	1
322	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10 X 400MM IZQ	1
323	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10 X 420MM IZQ	1
324	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10 X 440MM DER	1
325	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10 X 440MM IZQ	1
326	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 10X 420MM DER	1
327	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11 X 320MM DER	1
328	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11 X 320MM IZQ	1
329	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11 X 340MM DER	1
330	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11 X 340MM IZQ	1
331	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11 X 360MM DER	1
332	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11 X 360MM IZQ	1
333	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11 X 380MM DER	1
334	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11 X 380MM IZQ	1
335	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11 X 400MM DER	1
336	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11 X 400MM IZQ	1
337	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11 X 420MM DER	1
338	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11 X 420MM IZQ	1
339	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11 X 440MM DER	1
340	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 11 X 440MM IZQ	1
341	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12 X 320MM DER	1
342	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12 X 320MM IZQ	1
343	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12 X 340MM DER	1
344	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12 X 340MM IZQ	1

Elaboró/Yudisady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
345	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12 X 360MM DER	1
346	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12 X 360MM IZQ	1
347	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12 X 380MM DER	1
348	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12 X 380MM IZQ	1
349	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12 X 400MM DER	1
350	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12 X 400MM IZQ	1
351	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12 X 420MM DER	1
352	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12 X 420MM IZQ	1
353	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12 X 440MM DER	1
354	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 12 X 440MM IZQ	1
355	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9.5 X 320MM DER	1
356	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9.5 X 320MM IZQ	1
357	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9.5 X 340MM DER	1
358	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9.5 X 340MM IZQ	1
359	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9.5 X 360MM DER	1
360	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9.5 X 360MM IZQ	1
361	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9.5 X 380MM DER	1
362	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9.5 X 380MM IZQ	1
363	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9.5 X 400MM DER	1
364	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9.5 X 400MM IZQ	1
365	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9.5 X 420MM DER	1
366	DM	CLAVO INTRAMEDULAR GAMMA III LARGO 9.5 X 420MM IZQ	1
367	DM2690	CLAVO K 2.7 X 270 MM CALIBRADO	1
368	DM2278	CLAVO UR CANULADO FEMUR 10X300MM TITANIO	1
369	DM2279	CLAVO UR CANULADO FEMUR 10X320MM TITANIO	1
370	DM1673	CLAVO UR CANULADO FEMUR 10X340MM TITANIO	1
371	DM0962	CLAVO UR CANULADO FEMUR 10X360MM TITANIO	1
372	DM1697	CLAVO UR CANULADO FEMUR 10X380MM TITANIO	1
373	DM2280	CLAVO UR CANULADO FEMUR 10X400MM TITANIO	1
374	DM2281	CLAVO UR CANULADO FEMUR 10X420MM TITANIO	1
375	DM2282	CLAVO UR CANULADO FEMUR 10X440MM TITANIO	1
376	DM2283	CLAVO UR CANULADO FEMUR 11X320MM TITANIO	1
377	DM2284	CLAVO UR CANULADO FEMUR 11X340MM TITANIO	1
378	DM2285	CLAVO UR CANULADO FEMUR 11X360MM TITANIO	1
379	DM2286	CLAVO UR CANULADO FEMUR 11X380MM TITANIO	1
380	DM2287	CLAVO UR CANULADO FEMUR 11X400MM TITANIO	1
381	DM2288	CLAVO UR CANULADO FEMUR 11X420MM TITANIO	1
382	DM2289	CLAVO UR CANULADO FEMUR 11X440MM TITANIO	1
383	DM2306	CLAVO UR CANULADO TIBIA 10X285MM TITANIO	1
384	DM2307	CLAVO UR CANULADO TIBIA 10X300MM TITANIO	1
385	DM2308	CLAVO UR CANULADO TIBIA 10X315MM TITANIO	1
386	DM0889	CLAVO UR CANULADO TIBIA 10X330MM TITANIO	1
387	DM2309	CLAVO UR CANULADO TIBIA 10X345MM TITANIO	1
388	DM2310	CLAVO UR CANULADO TIBIA 10X360MM TITANIO	1
389	DM2311	CLAVO UR CANULADO TIBIA 11X285MM TITANIO	1
390	DM2312	CLAVO UR CANULADO TIBIA 11X300MM TITANIO	1

Elaboró /Yudislady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó /Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud *21/11/11*

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
391	DM2313	CLAVO UR CANULADO TIBIA 11X315MM TITANIO	1
392	DM2314	CLAVO UR CANULADO TIBIA 11X330MM TITANIO	1
393	DM2315	CLAVO UR CANULADO TIBIA 11X345MM TITANIO	1
394	DM2316	CLAVO UR CANULADO TIBIA 11X360MM TITANIO	1
395	DM2272	CLAVO UR SOLIDO FEMUR 9X300 MM TITANIO	1
396	DM2273	CLAVO UR SOLIDO FEMUR 9X320 MM TITANIO	1
397	DM0843	CLAVO UR SOLIDO FEMUR 9X340 MM TITANIO	1
398	DM2274	CLAVO UR SOLIDO FEMUR 9X360 MM TITANIO	1
399	DM0868	CLAVO UR SOLIDO FEMUR 9X380 MM TITANIO	1
400	DM2275	CLAVO UR SOLIDO FEMUR 9X400 MM TITANIO	1
401	DM2276	CLAVO UR SOLIDO FEMUR 9X420 MM TITANIO	1
402	DM2277	CLAVO UR SOLIDO FEMUR 9X440 MM TITANIO	1
403	DM0711	CLAVO UR SOLIDO TIBIA 8X285 MM TITANIO	1
404	DM2299	CLAVO UR SOLIDO TIBIA 8X300 MM TITANIO	1
405	DM0350	CLAVO UR SOLIDO TIBIA 8X315 MM TITANIO	1
406	DM2300	CLAVO UR SOLIDO TIBIA 8X330 MM TITANIO	1
407	DM2301	CLAVO UR SOLIDO TIBIA 8X345 MM TITANIO	1
408	DM2302	CLAVO UR SOLIDO TIBIA 8X360 MM TITANIO	1
409	DM0963	CLAVO UR SOLIDO TIBIA 9X285 MM TITANIO	1
410	DM2303	CLAVO UR SOLIDO TIBIA 9X300 MM TITANIO	1
411	DM2304	CLAVO UR SOLIDO TIBIA 9X315 MM TITANIO	1
412	DM0352	CLAVO UR SOLIDO TIBIA 9X330 MM TITANIO	1
413	DM0941	CLAVO UR SOLIDO TIBIA 9X345 MM TITANIO	1
414	DM2305	CLAVO UR SOLIDO TIBIA 9X360 MM TITANIO	1
415	DM0324	CLAVOS DE KIRSCHNER DE 0.8 MM x 230 CM	1
416	DM0325	CLAVOS DE KIRSCHNER DE 1.0 MM x 230 CM	1
417	DM1374	CLAVOS DE KIRSCHNER DE 1.2 MM x 150 CM	1
418	DM0326	CLAVOS DE KIRSCHNER DE 1.2 MM x 230 CM	1
419	DM1842	CLAVOS DE KIRSCHNER DE 1.4 MM x 230 CM	1
420	DM1847	CLAVOS DE KIRSCHNER DE 1.5 MM x 150 CM	1
421	DM0328	CLAVOS DE KIRSCHNER DE 1.5 MM x 230 CM	1
422	DM0782	CLAVOS DE KIRSCHNER DE 1.6 MM x 150 CM	1
423	DM0329	CLAVOS DE KIRSCHNER DE 1.6 MM x 230 CM	1
424	DM1848	CLAVOS DE KIRSCHNER DE 1.8 MM x 150 CM	1
425	DM0330	CLAVOS DE KIRSCHNER DE 1.8 MM x 230 CM	1
426	DM1385	CLAVOS DE STEINMANN DE 2.0 MM x 150 CM	1
427	DM0331	CLAVOS DE STEINMANN DE 2.0 MM x 230 CM	1
428	DM1843	CLAVOS DE STEINMANN DE 2.2 MM x 230 CM	1
429	DM0333	CLAVOS DE STEINMANN DE 2.5 MM x 230 CM	1
430	DM0334	CLAVOS DE STEINMANN DE 3.0 MM x 230 CM	1
431	DM0335	CLAVOS DE STEINMANN DE 3.5 MM x 230 CM	1
432	DM1844	CLAVOS DE STEINMANN DE 4.0 MM x 230 CM	1
433	DM1845	CLAVOS DE STEINMANN DE 4.5 MM x 230 CM	1
434	DM1846	CLAVOS DE STEINMANN DE 5.0 MM x 230 CM	1
435	DM0805	CONECTOR BARRA A BARRA	1
436	DM	Cono Alveolar Colacone (Caja 12 Un)	1

Elaboró/Yudisly Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud *z.ual*

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
437	DM	Cono Alveolar Colacone X Unidad	1
438	DM2932	DF Rail Placa Fémur Distal (DER) Extra-Long	1
439	DM2934	DF Rail Placa Fémur Distal (DER) Extra-Long Plus	1
440	DM2929	DF Rail Placa Fémur Distal (DER) Long	1
441	DM2930	DF Rail Placa Fémur Distal (DER) Long Plus	1
442	DM2927	DF Rail Placa Fémur Distal (DER) Medium	1
443	DM2925	DF Rail Placa Fémur Distal (DER) Short	1
444	DM2931	DF Rail Placa Fémur Distal (IZQ) Extra-Long	1
445	DM2933	DF Rail Placa Fémur Distal (IZQ) Extra-Long Plus	1
446	DM2928	DF Rail Placa Fémur Distal (IZQ) Long	1
447	DM	DF Rail Placa Fémur Distal (IZQ) Long Plus	1
448	DM2926	DF Rail Placa Fémur Distal (IZQ) Medium	1
449	DM2924	DF Rail Placa Fémur Distal (IZQ) Short	1
450	DM2895	DTA Rail Placa Tibia Distal Anterolateral (DER) Long	1
451	DM	DTA Rail Placa Tibia Distal Anterolateral (DER) Medium	1
452	DM	DTA Rail Placa Tibia Distal Anterolateral (DER) Short	1
453	DM2894	DTA Rail Placa Tibia Distal Anterolateral (IZQ) Long	1
454	DM	DTA Rail Placa Tibia Distal Anterolateral (IZQ) Medium	1
455	DM	DTA Rail Placa Tibia Distal Anterolateral (IZQ) Short	1
456	DM2903	DTM Rail Placa Tibia Distal Medial (DER) Extra-Long	1
457	DM2901	DTM Rail Placa Tibia Distal Medial (DER) Long	1
458	DM2899	DTM Rail Placa Tibia Distal Medial (DER) Medium	1
459	DM2897	DTM Rail Placa Tibia Distal Medial (DER) Short	1
460	DM2902	DTM Rail Placa Tibia Distal Medial (IZQ) Extra-Long	1
461	DM2900	DTM Rail Placa Tibia Distal Medial (IZQ) Long	1
462	DM2898	DTM Rail Placa Tibia Distal Medial (IZQ) Medium	1
463	DM2896	DTM Rail Placa Tibia Distal Medial (IZQ) Short	1
464	DM2454	FIJADOR AXIAL GRANDE 280 MM	1
465	DM2453	FIJADOR AXIAL MEDIANO 250 MM	1
466	DM1585	FIJADOR AXIAL PARA HUMERO Y TIBIA STD 170 MM	1
467	DM2452	FIJADOR AXIAL PEQUEÑO 230MM	1
468	DM2455	FIJADOR CON CLAMP PARA PILON 250MM	1
469	DM2456	FIJADOR DE ALARGAMIENTO ESTÁNDAR 200 MM	1
470	DM2457	FIJADOR DE ALARGAMIENTO LARGO 230 MM	1
471	DM1574	FIJADOR DE ALARGAMIENTO PEQUEÑO 180 MM	1
472	DM2460	FIJADOR DE RECON. TRANSPORTE GRANDE DE 30 CM	1
473	DM2458	FIJADOR DE RECON. TRANSPORTE PEQUEÑO DE 20 CM	1
474	DM2459	FIJADOR DE RECON. TRANSPORTE STANDAR DE 25 CM	1
475	DM1586	FIJADOR EXTERNO PARA MANO - RADIO STD	1
476	DM2461	FIJADOR EXTERNO PARA PELVIS STD	1
477	DM1875	GRAPAS DE BLOUNT	1
478	DM1874	GRAPAS DE COVENTRY	1
479	DM0355	GRAPAS DENTADAS	1
480	DM1854	GUIA DE 1.8 PARA TORNILLO CANULADO DE 7.0	1
481	DM0359	GUIA CALIBRADA 2.5MM	1
482	DM0361	GUIA CALIBRADA PT 2.0MMX230MM CANUL 7.0	1

Elaboró/Yudisady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud *MAC*

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
483	DM1855	GUIA DE 1,2 X 150MM ROSCA DE 10MM PARA TORNILLO CANULADO DE 3.5MM	1
484	DM1381	GUIA DE 1.0 X 230MM ROSCADA	1
485	DM0959	GUIA DE ALAMBRE 1.2 X 120 MM	1
486	DM2651	GUIA KIRSCHNER 2.5	1
487	DM	Hueso Cerabone Bloque 20X20X10Mm	1
488	DM	Hueso Cerabone Granulado 0.5Cc - 1 A 2MI	1
489	DM	Hueso Cerabone Granulado 0.5Cc-0.5 A 1MI	1
490	DM	Hueso Cerabone Granulado 1Cc - 0.5 A 1MI	1
491	DM	Hueso Cerabone Granulado 1Cc - 1 A 2MI	1
492	DM	Hueso Cerabone Granulado 2Cc - 0.5 A 1MI	1
493	DM	Hueso Cerabone Granulado 2Cc - 1 A 2MI	1
494	DM	Hueso Cerabone Granulado 5Cc - 0.5 A 1MI	1
495	DM	Hueso Cerabone Granulado 5Cc - 1 A 2MI	1
496	DM	Hueso Maxresorb 0.5Cc - 0.5 A 1MI	1
497	DM	Hueso Maxresorb 0.5Cc - 0.8 A 1.5MI	1
498	DM	Hueso Maxresorb 1Cc - 0.5 A 1MI	1
499	DM	Hueso Maxresorb 2Cc - 0.8 A 1.5MI	1
500	DM2574	HUMEROS CLAW-PGR HUMERO PROXIMAL (D) 124 MM 6*7 ORIFICIOS	1
501	DM2576	HUMEROS CLAW-PGR HUMERO PROXIMAL (D) 163 MM 6*11 ORIFICIOS	1
502	DM2572	HUMEROS CLAW-PGR HUMERO PROXIMAL (D) 83 MM 6*3 ORIFICIOS	1
503	DM2573	HUMEROS CLAW-PGR HUMERO PROXIMAL (I) 124 MM 6*7 ORIFICIOS	1
504	DM2575	HUMEROS CLAW-PGR HUMERO PROXIMAL (I) 163 MM 6*11 ORIFICIOS	1
505	DM2571	HUMEROS CLAW-PGR HUMERO PROXIMAL (I) 83 MM 6*3 ORIFICIOS	1
506	DM2873	HUMERUS CLAW - PGR Placa húmero proximal (DER) extralarga	1
507	DM2872	HUMERUS CLAW - PGR Placa húmero proximal (IZQ) extralarga	1
508	DM	INJERTO TIPO PUTTY 10 CC	1
509	DM	INTERGRAFF BONE CHIP 10 CC	1
510	DM	INTERGRAFT BONE CHIP 5CC	1
511	DM	IRON LADY Placa Diáfisis Húmero Long	1
512	DM	IRON LADY Placa Diáfisis Húmero Medium	1
513	DM	IRON LADY Placa Diáfisis Húmero Short	1
514	DM2923	IRON LADY Placa Periprot. Curva Fémur Proximal (DER)	1
515	DM2922	IRON LADY Placa Periprot. Curva Fémur Proximal (IZQ)	1
516	DM2919	IRON LADY Placa Periprot. Fémur Proximal (DER) Long	1
517	DM2921	IRON LADY Placa Periprot. Fémur Proximal (DER) Medium	1
518	DM2918	IRON LADY Placa Periprot. Fémur Proximal (IZQ) Long	1
519	DM2920	IRON LADY Placa Periprot. Fémur Proximal (IZQ) Medium	1
520	DM	Jason Fleece Tapon Colageno 20X20 Caja	1
521	DM	Jason Fleece Tapon Colageno 20X20 Unidad	1
522	DM	KIT - KITE Placa Maleolar (DER) Corta	1
523	DM	KIT - KITE Placa Maleolar (DER) Larga	1
524	DM	KIT - KITE Placa Maleolar (DER) Mediana	1
525	DM	KIT - KITE Placa Maleolar (IZQ) Corta	1
526	DM	KIT - KITE Placa Maleolar (IZQ) Larga	1
527	DM	KIT - KITE Placa Maleolar (IZQ) Mediana	1
528	DM	KIT - WRISTAR MultiAx Placa Volar (DER) Mediana-Larga	1

Elaboró/Yudisady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud *E.M.C*

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
529	DM	KIT - WRISTAR MultiAx Placa Volar (DER) Medium	1
530	DM	KIT - WRISTAR MultiAx Placa Volar (DER) Pequeña	1
531	DM	KIT - WRISTAR MultiAx Placa Volar (DER) Pequeña-Larga	1
532	DM	KIT - WRISTAR MultiAx Placa Volar (IZQ) Mediana-Larga	1
533	DM	KIT - WRISTAR MultiAx Placa Volar (IZQ) Medium	1
534	DM	KIT - WRISTAR MultiAx Placa Volar (IZQ) Pequeña	1
535	DM	KIT - WRISTAR MultiAx Placa Volar (IZQ) Pequeña-Larga	1
536	DM	KIT FIJADOR EXTERNO DE MUÑECA	1
537	DM2474	KITE - PLACA MALEOLAR 11 ORIFICIOS	1
538	DM2472	KITE - PLACA MALEOLAR 7 ORIFICIOS	1
539	DM2473	KITE - PLACA MALEOLAR 9 ORIFICIOS	1
540	DM2893	KITE Placa maleolar (DER) larga	1
541	DM2891	KITE Placa maleolar (DER) mediana	1
542	DM2889	KITE Placa maleolar (DER) pequeña	1
543	DM2892	KITE Placa maleolar (IZQ) larga	1
544	DM2890	KITE Placa maleolar (IZQ) mediana	1
545	DM2888	KITE Placa maleolar (IZQ) pequeña	1
546	DM2476	KITE-POSTERIOR SOPOTE MALEOLAR (D) MEDIANO	1
547	DM2475	KITE-POSTERIOR SOPOTE MALEOLAR (I) MEDIANO	1
548	DM	maxgraft® cortico-cancellous Granules X 0,5 cc	1
549	DM	maxgraft® cortico-cancellous Granules X 1,0 cc	1
550	DM	maxgraft® cortico-cancellous Granules X 2,0 cc	1
551	DM	maxgraft® cortico-cancellous Granules X 4,0 cc	1
552	DM	Membrana Colageno Jason 15X 20	1
553	DM	Membrana Colageno Jason 20 X 30	1
554	DM	Membrana Colageno Jason 30 X 40	1
555	DM	Membrana Collprotect 15X 20	1
556	DM	Membrana Collprotect 20 X 30	1
557	DM	Membrana Collprotect 30 X 40	1
558	DM	Membrana Mucoderm 15 X 20	1
559	DM	Membrana Mucoderm 20 X 30	1
560	DM	Membrana Mucoderm 30 X 40	1
561	DM1841	METRO ALAMBRE DE 0.3	1
562	DM1840	METRO ALAMBRE DE 0.4	1
563	DM1839	METRO ALAMBRE DE 0.5	1
564	DM1838	METRO ALAMBRE DE 0.6	1
565	DM1837	METRO ALAMBRE DE 0.7	1
566	DM1836	METRO ALAMBRE DE 0.8	1
567	DM1835	METRO ALAMBRE DE 0.9	1
568	DM1834	METRO ALAMBRE DE 1.0	1
569	DM0365	METRO ALAMBRE DE 1.2	1
570	DM0289	METRO ALAMBRE DE 1.5	1
571	DM2938	MF Placa Curva Diáfisis Fémur Extra-Long	1
572	DM2937	MF Placa Curva Diáfisis Fémur Long	1
573	DM2936	MF Placa Curva Diáfisis Fémur Medium	1
574	DM2935	MF Placa Curva Diáfisis Fémur Short	1

Elaboró/Yudislay Velásquez Valencia / Técnico Administrativo / Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina / Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
575	DM2761	Micro gancho no bloqueado VERSA de 1.5mm 1 Orif	1
576	DM2734	Micro placa con pin no bloqueada VERSA de 1.5mm de 5 Orif derecha	1
577	DM2735	Micro placa con pin no bloqueada VERSA de 1.5mm de 5 Orif izquierda	1
578	DM2733	Micro placa en L no bloqueada VERSA QUINCUNX de 1.5mm 5 Orif derecha	1
579	DM2732	Micro placa en L no bloqueada VERSA QUINCUNX de 1.5mm de 5 Orif izquierda	1
580	DM2748	Micro placa en T bloqueada VERSALOCK QUINCUNX 1.5mm 8 Orif	1
581	DM1691	Micro placa en T no bloqueada VERSA QUINCUNX 1.5mm de 7 Orif	1
582	DM2731	Micro placa no bloqueada VERSA QUINCUNX de 1.5mm 16 Orif	1
583	DM2743	Micro placa recta no bloqueada VERSA de 1.5mm 6 Orif	1
584	DM2750	Micro placa recta bloqueada VERSALOCK de 1.5mm 4 Orif	1
585	DM2747	Micro placa recta bloqueada VERSALOCK de 1.5mm 7 Orif	1
586	DM2742	Micro placa recta no bloqueada VERSA de 1.5mm 4 Orif	1
587	DM2758	Micro placa rectangular no bloqueada VERSA de 1.5mm 12 Orif	1
588	DM2759	Micro placa trapezoidal bloqueada VERSALOCK 1.5mm 8 Orif	1
589	DM2749	Micro placa trapezoidal bloqueada VERSALOCK de 1.5mm 10 Orif	1
590	DM2766	Micro Tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.3mmx8.0mm	1
591	DM2770	Micro Tornillo no bloqueado VERSA TI Ø1.3mmx12.0mm	1
592	DM2763	Micro Tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.3mmx5.0mm	1
593	DM2815	Micro tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T4 Ø1.5x15.0mm	1
594	DM2819	Micro tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T4 Ø1.5x22.0mm	1
595	DM2817	Micro tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T4 Ø1.5x18.0mm	1
596	DM2820	Micro tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T4 Ø1.5x24.0mm	1
597	DM2810	Micro tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T4 Ø1.5x10.0mm	1
598	DM2811	Micro tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T4 Ø1.5x11.0mm	1
599	DM2812	Micro tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T4 Ø1.5x12.0mm	1
600	DM2816	Micro tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T4 Ø1.5x16.0mm	1
601	DM2805	Micro tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T4 Ø1.5x5.0mm	1
602	DM2806	Micro tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T4 Ø1.5x6.0mm	1
603	DM2809	Micro tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T4 Ø1.5x9.0mm	1
604	DM2813	Micro tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T4 Ø1.5x13.0mm	1
605	DM2814	Micro tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T4 Ø1.5x14.0mm	1
606	DM2818	Micro tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T4 Ø1.5x20.0mm	1
607	DM2804	Micro tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T4 Ø1.5x4.0mm	1
608	DM2807	Micro tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T4 Ø1.5x7.0mm	1
609	DM2808	Micro tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T4 Ø1.5x8.0mm	1
610	DM2771	Micro Tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.3mmx13.0mm	1
611	DM2773	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.5mmx4.0mm	1
612	DM2774	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.5mmx5.0mm	1
613	DM2786	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.5mmx24.0mm	1
614	DM1688	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.5mmx8.0mm	1
615	DM1689	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.5mmx9.0mm	1
616	DM2787	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.8mmx6.0mm	1
617	DM2769	Micro Tornillo no bloqueado VERSA TI Ø1.3mmx11.0mm	1
618	DM2772	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.3mmx14.0mm	1
619	DM2765	Micro Tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.3mmx7.0mm	1
620	DM1690	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.5mmx10.0mm	1

Elaboró/Yudisly Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud *KAC*

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
621	DM2779	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.5mmx13.0mm	1
622	DM2781	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.5mmx15.0mm	1
623	DM2782	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.5mmx16.0mm	1
624	DM2788	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.8mmx10.0mm	1
625	DM2768	Micro Tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.3mmx10.0mm	1
626	DM2764	Micro Tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.3mmx6.0mm	1
627	DM2767	Micro Tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.3mmx9.0mm	1
628	DM2777	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.5mmx11.0mm	1
629	DM2778	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.5mmx12.0mm	1
630	DM2780	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.5mmx14.0mm	1
631	DM2783	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.5mmx18.0mm	1
632	DM2784	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.5mmx20.0mm	1
633	DM2785	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.5mmx22.0mm	1
634	DM2775	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.5mmx6.0mm	1
635	DM2776	Micro tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.5mmx7.0mm	1
636	DM2762	Micro Tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø1.3mmx4.0mm	1
637	DM2745	Mini placa con pin no bloqueada VERSA de 2.0mm 6 Orif derecha	1
638	DM2829	Mini tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T6 Ø2.0x14.0mm	1
639	DM2831	Mini tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T6 Ø2.0x16.0mm	1
640	DM2823	Mini tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T6 Ø2.0x8.0mm	1
641	DM2832	Mini tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T6 Ø2.0x18.0mm	1
642	DM2825	Mini tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T6 Ø2.0x10.0mm	1
643	DM2826	Mini tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T6 Ø2.0x11.0mm	1
644	DM2827	Mini tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T6 Ø2.0x12.0mm	1
645	DM2828	Mini tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T6 Ø2.0x13.0mm	1
646	DM2830	Mini tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T6 Ø2.0x15.0mm	1
647	DM2834	Mini tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T6 Ø2.0x22.0mm	1
648	DM2835	Mini tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T6 Ø2.0x24.0mm	1
649	DM2822	Mini tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T6 Ø2.0x7.0mm	1
650	DM2824	Mini tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T6 Ø2.0x9.0mm	1
651	DM2833	Mini tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T6 Ø2.0x20.0mm	1
652	DM2521	MINI CABEZAR HEMISFERICO	1
653	DM2744	Mini placa con pin no bloqueada VERSA de 2.0mm 6 Orif izquierda	1
654	DM2755	Mini placa en Y RECTANGULAR bloqueada VERSALOCK de 2.0mm 8 Orif	1
655	DM2740	Mini placa en L no bloqueada VERSA de 2.0mm 6 Orif derecha	1
656	DM2741	Mini placa en L no bloqueada VERSA de 2.0mm 6 Orif izquierda	1
657	DM2746	Mini placa en T no bloqueada VERSA QUINCUNX de 2.0mm 11 Orif	1
658	DM2752	Mini placa en T QUINCUNX bloqueada VERSALOCK de 2.0mm 6 Orif	1
659	DM2753	Mini placa en T QUINCUNX bloqueada VERSALOCK de 2.0mm 7 Orif	1
660	DM2757	Mini placa en Y de rotacion bloqueada VERSALOCK de 1.5mm 6 Orif	1
661	DM2754	Mini placa en Y QUINCUNX bloqueada VERSALOCK de 2.0mm 7 Orif	1
662	DM2756	Mini placa en Y RECTANGULAR bloqueada VERSALOCK de 2.0mm 12 Orif	1
663	DM2738	Mini placa no bloqueada VERSA QUINCUNX de 2.0mm de 16 Orif	1
664	DM2751	Mini placa recta bloqueada VERSALOCK de 2.0mm 6 Orif	1
665	DM2736	Mini placa recta no bloqueada VERSA de 2.0mm de 4 Orif	1
666	DM2737	Mini placa recta no bloqueada VERSA de 2.0mm de 6 Orif	1

Elaboró/Yudisady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud *MAC*

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
667	DM2760	Mini placa RECTANGULAR bloqueada VERSALOCK de 2.0mm 4 Orif	1
668	DM2739	Mini placa rectangular no bloqueada VERSA de 2.0mm de 6 Orif	1
669	DM2801	Mini tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø2.0mmx20.0mm	1
670	DM2797	Mini tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø2.0mmx14.0mm	1
671	DM2802	Mini tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø2.0mmx22.0mm	1
672	DM2789	Mini tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø2.0mmx6.0mm	1
673	DM2793	Mini tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø2.0mmx10.0mm	1
674	DM2794	Mini tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø2.0mmx11.0mm	1
675	DM2795	Mini tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø2.0mmx12.0mm	1
676	DM2796	Mini tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø2.0mmx13.0mm	1
677	DM2798	Mini tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø2.0mmx15.0mm	1
678	DM2800	Mini tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø2.0mmx18.0mm	1
679	DM2791	Mini tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø2.0mmx8.0mm	1
680	DM2799	Mini tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø2.0mmx16.0mm	1
681	DM2803	Mini tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø2.0mmx24.0mm	1
682	DM2790	Mini tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø2.0mmx7.0mm	1
683	DM2792	Mini tornillo no bloqueado VERSA TORXDRIVE TI Ø2.0mmx9.0mm	1
684	DM2821	Mini tornillo bloqueado VERSALOCK TORXDRIVE T6 Ø2.0x6.0mm	1
685	DM1053	MINIROTULA TUTOR 4.0 MM	1
686	DM	PBS SHANNON Fresa recta para osteotomía Ø 2,0 mm L. 12 mm	1
687	DM	PBS SHANNON Fresa recta para osteotomía Ø 2,0 mm L. 8 mm	1
688	DM	PBS WEDGE Extra Fresa para resección Ø 4,1 mm L. 13mm	1
689	DM	PBS WEDGE Fresa para osteotomía Ø 3,1 mm L. 13mm	1
690	DM2577	PERNO CON CABEZAL PERFORADO	1
691	DM2242	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5 X 20MM	1
692	DM0853	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5 X 25MM	1
693	DM0854	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5 X 30MM	1
694	DM0851	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5 X 35MM	1
695	DM0864	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5 X 40MM	1
696	DM1149	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5 X 45MM	1
697	DM1571	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5 X 50MM	1
698	DM1269	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5 X 55MM	1
699	DM2243	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5 X 60MM	1
700	DM2244	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5 X 65MM	1
701	DM2327	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5X100MM EN TITANIO	1
702	DM2317	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5X25 MM EN TITANIO	1
703	DM2318	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5X30 MM EN TITANIO	1
704	DM0845	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5X35 MM EN TITANIO	1
705	DM0902	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5X40 MM EN TITANIO	1
706	DM0890	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5X45 MM EN TITANIO	1
707	DM0846	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5X50 MM EN TITANIO	1
708	DM2319	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5X55 MM EN TITANIO	1
709	DM0847	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5X60 MM EN TITANIO	1
710	DM2320	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5X65 MM EN TITANIO	1
711	DM2321	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5X70 MM EN TITANIO	1
712	DM2322	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5X75 MM EN TITANIO	1

Elaboró/Yudisady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud -MAC

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
713	DM2323	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5X80 MM EN TITANIO	1
714	DM2324	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5X85 MM EN TITANIO	1
715	DM2325	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5X90 MM EN TITANIO	1
716	DM2326	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5X95 MM EN TITANIO	1
717	DM2228	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 X 25MM	1
718	DM2229	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 X 30MM	1
719	DM1463	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 X 35MM	1
720	DM1100	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 X 40MM	1
721	DM1102	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 X 45MM	1
722	DM1055	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 X 50MM	1
723	DM1228	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 X 55MM	1
724	DM1229	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 X 60MM	1
725	DM1230	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 X 65MM	1
726	DM1129	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 X 70MM	1
727	DM2230	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 X 75MM	1
728	DM1351	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 X 80MM	1
729	DM2231	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 X 85MM	1
730	DM2232	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 X 90MM	1
731	DM2298	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0X100MM EN TITANIO	1
732	DM2290	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0X25 MM EN TITANIO	1
733	DM2291	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0X30 MM EN TITANIO	1
734	DM0869	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0X35MM EN TITANIO	1
735	DM0870	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0X40MM EN TITANIO	1
736	DM0871	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0X45MM EN TITANIO	1
737	DM0905	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0X50 MM EN TITANIO	1
738	DM1671	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0X55 MM EN TITANIO	1
739	DM1056	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0X60 MM EN TITANIO	1
740	DM1696	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0X65 MM EN TITANIO	1
741	DM2292	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0X70 MM EN TITANIO	1
742	DM2293	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0X75 MM EN TITANIO	1
743	DM2294	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0X80 MM EN TITANIO	1
744	DM2295	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0X85 MM EN TITANIO	1
745	DM2296	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0X90 MM EN TITANIO	1
746	DM2297	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0X95 MM EN TITANIO	1
747	DM3109	Perno Pasacable Cónico con Rosca Ø 4,8 mm	1
748	DM3107	Perno Pasacable Conico Ø 3,6 mm	1
749	DM3108	Perno Pasacable Conico Ø 4,8 mm	1
750	DM3110	Perno Pasacable para Ojal Rail Ø 4,8 mm	1
751	DM2634	PERNO ROSCADO CON CABEZAL PERFORADO	1
752	DM2876	PFF Placa fémur proximal (DER) extralarga	1
753	DM2875	PFF Placa fémur proximal (IZQ) extralarga	1
754	DM	PFF Rail Gancho Trocantérico	1
755	DM2940	PFF Rail Placa Fémur Proximal (DER) Extra-Long	1
756	DM2945	PFF Rail Placa Fémur Proximal (DER) Long	1
757	DM2943	PFF Rail Placa Fémur Proximal (DER) Medium	1
758	DM2941	PFF Rail Placa Fémur Proximal (DER) Short	1

Elaboró/Yudisady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud *MAC*

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
759	DM2946	PFF Rail Placa Fémur Proximal (IZQ) Extra-Long	1
760	DM2944	PFF Rail Placa Fémur Proximal (IZQ) Long	1
761	DM2942	PFF Rail Placa Fémur Proximal (IZQ) Medium	1
762	DM	PFF Rail Placa Fémur Proximal (IZQ) Short	1
763	DM2191	PLACA 1/3 DE CAÑA TDRS DE 10 ORIFICIOS	1
764	DM2192	PLACA 1/3 DE CAÑA TDRS DE 12 ORIFICIOS	1
765	DM2186	PLACA 1/3 DE CAÑA TDRS DE 4 ORIFICIOS	1
766	DM2187	PLACA 1/3 DE CAÑA TDRS DE 5 ORIFICIOS	1
767	DM2188	PLACA 1/3 DE CAÑA TDRS DE 6 ORIFICIOS	1
768	DM2189	PLACA 1/3 DE CAÑA TDRS DE 7 ORIFICIOS	1
769	DM2190	PLACA 1/3 DE CAÑA TDRS DE 8 ORIFICIOS	1
770	DM2176	PLACA BLOQUEADA ARTRODESIS MUÑECA DERECHA	1
771	DM2177	PLACA BLOQUEADA ARTRODESIS MUÑECA IZQUIERDA	1
772	DM2175	PLACA BLOQUEADA FUSION MUÑECA UNIVERSAL 14 X 3 ORIF	1
773	DM0725	PLACA D.C.P. 4.5 ANCHA X 10 ORIFICIOS	1
774	DM0455	PLACA D.C.P. 4.5 ANCHA X 12 ORIFICIOS	1
775	DM0471	PLACA D.C.P. 4.5 ANCHA X 14 ORIFICIOS	1
776	DM0472	PLACA D.C.P. 4.5 ANCHA X 16 ORIFICIOS	1
777	DM1745	PLACA D.C.P. 4.5 ANCHA X 18 ORIFICIOS	1
778	DM1744	PLACA D.C.P. 4.5 ANCHA X 4 ORIFICIOS	1
779	DM0468	PLACA D.C.P. 4.5 ANCHA X 5 ORIFICIOS	1
780	DM1345	PLACA D.C.P. 4.5 ANCHA X 6 ORIFICIOS	1
781	DM1247	PLACA D.C.P. 4.5 ANCHA X 7 ORIFICIOS	1
782	DM1243	PLACA D.C.P. 4.5 ANCHA X 8 ORIFICIOS	1
783	DM0894	PLACA D.C.P. 4.5 ANGOSTA 4.5 X 10 ORIFICIOS	1
784	DM1749	PLACA D.C.P. 4.5 ANGOSTA 4.5 X 11 ORIFICIOS	1
785	DM0480	PLACA D.C.P. 4.5 ANGOSTA 4.5 X 12 ORIFICIOS	1
786	DM1750	PLACA D.C.P. 4.5 ANGOSTA 4.5 X 13 ORIFICIOS	1
787	DM1751	PLACA D.C.P. 4.5 ANGOSTA 4.5 X 14 ORIFICIOS	1
788	DM1752	PLACA D.C.P. 4.5 ANGOSTA 4.5 X 16 ORIFICIOS	1
789	DM1746	PLACA D.C.P. 4.5 ANGOSTA 4.5 X 4 ORIFICIOS	1
790	DM1747	PLACA D.C.P. 4.5 ANGOSTA 4.5 X 5 ORIFICIOS	1
791	DM1257	PLACA D.C.P. 4.5 ANGOSTA 4.5 X 6 ORIFICIOS	1
792	DM0477	PLACA D.C.P. 4.5 ANGOSTA 4.5 X 7 ORIFICIOS	1
793	DM0478	PLACA D.C.P. 4.5 ANGOSTA 4.5 X 8 ORIFICIOS	1
794	DM1748	PLACA D.C.P. 4.5 ANGOSTA 4.5 X 9 ORIFICIOS	1
795	DM0462	PLACA DCP 3.5 X 10 ORIFICIOS	1
796	DM0463	PLACA DCP 3.5 X 12 ORIFICIOS	1
797	DM0457	PLACA DCP 3.5 X 4 ORIFICIOS	1
798	DM0458	PLACA DCP 3.5 X 5 ORIFICIOS	1
799	DM0459	PLACA DCP 3.5 X 6 ORIFICIOS	1
800	DM0460	PLACA DCP 3.5 X 7 ORIFICIOS	1
801	DM0461	PLACA DCP 3.5 X 8 ORIFICIOS	1
802	DM1724	PLACA DCS X 10 ORIFICIOS	1
803	DM1725	PLACA DCS X 12 ORIFICIOS	1
804	DM1726	PLACA DCS X 14 ORIFICIOS	1

Elaboró/Yudislydy Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud -EAC

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
805	DM1727	PLACA DCS X 16 ORIFICIOS	1
806	DM1728	PLACA DCS X 18 ORIFICIOS	1
807	DM1722	PLACA DCS X 6 ORIFICIOS	1
808	DM1723	PLACA DCS X 7 ORIFICIOS	1
809	DM0504	PLACA DCS X 8 ORIFICIOS	1
810	DM1242	PLACA DE CLAVICULA CON GANCHO ®	1
811	DM1240	PLACA DE CLAVICULA CON GANCHO(L)	1
812	DM2629	PLACA DE FEMUR PROXIMAL DER CORTA	1
813	DM1254	PLACA DE FEMUR PROXIMAL DER LARGA	1
814	DM2631	PLACA DE FEMUR PROXIMAL DER MEDIANA	1
815	DM0970	PLACA DE FEMUR PROXIMAL IZQ CORTA	1
816	DM2632	PLACA DE FEMUR PROXIMAL IZQ LARGA	1
817	DM2630	PLACA DE FEMUR PROXIMAL IZQ MEDIANA	1
818	DM1692	PLACA DE LA CLAVICULA "S" (L) 6 ORIFICIOS	1
819	DM1423	PLACA DE LA CLAVICULA "S" (R) 6 ORIFICIOS	1
820	DM1501	PLACA DE LA CLAVICULA CORTO 4 ORIFICIOS	1
821	DM2527	PLACA DE LA CLAVICULA LARGO 6 ORIFICIOS	1
822	DM1306	PLACA DE LA CLAVICULA LATERAL (L) 8 ORIFICIOS	1
823	DM2479	PLACA DE LA CLAVICULA LATERAL (R) 8 ORIFICIOS	1
824	DM2526	PLACA DE OLECRANON (R) 100 mm 5 + 4 ORIF	1
825	DM1337	PLACA DE OLECRANON (L) 100 mm 5 + 4 ORIF	1
826	DM2525	PLACA DE OLECRANON GANCHO 90 mm 5 ORIF	1
827	DM2622	PLACA DE OSTEOTOMIA FEMORAL 85 MM	1
828	DM2621	PLACA DE OSTEOTOMIA TIBIAL EN L DER	1
829	DM2620	PLACA DE OSTEOTOMIA TIBIAL EN L IZQ	1
830	DM1791	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA X 10 ORIFICIOS	1
831	DM1792	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA X 11 ORIFICIOS	1
832	DM1793	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA X 12 ORIFICIOS	1
833	DM1794	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA X 13 ORIFICIOS	1
834	DM1795	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA X 14 ORIFICIOS	1
835	DM1796	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA X 16 ORIFICIOS	1
836	DM1797	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA X 18 ORIFICIOS	1
837	DM1785	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA X 4 ORIFICIOS	1
838	DM1786	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA X 5 ORIFICIOS	1
839	DM1787	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA X 6 ORIFICIOS	1
840	DM1788	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA X 7 ORIFICIOS	1
841	DM1789	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA X 8 ORIFICIOS	1
842	DM1790	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA X 9 ORIFICIOS	1
843	DM1798	PLACA DE RECONSTRUCCION EN Y 4X4X4	1
844	DM1778	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA X 10 ORIFICIOS	1
845	DM1779	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA X 11 ORIFICIOS	1
846	DM1780	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA X 12 ORIFICIOS	1
847	DM1781	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA X 13 ORIFICIOS	1
848	DM1782	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA X 14 ORIFICIOS	1
849	DM1783	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA X 16 ORIFICIOS	1
850	DM1784	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA X 18 ORIFICIOS	1

Elaboró/Yudislady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General

Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud **CPAC**

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
851	DM1773	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA X 4 ORIFICIOS	1
852	DM1774	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA X 5 ORIFICIOS	1
853	DM1775	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA X 6 ORIFICIOS	1
854	DM0768	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA X 7 ORIFICIOS	1
855	DM1776	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA X 8 ORIFICIOS	1
856	DM1777	PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA X 9 ORIFICIOS	1
857	DM0490	PLACA DE TIBIA PROX DER 149 MM	1
858	DM1649	PLACA DE TIBIA PROX DER 208 MM	1
859	DM1377	PLACA DE TIBIA PROX DER 260 MM	1
860	DM0489	PLACA DE TIBIA PROX DER 85 MM	1
861	DM1052	PLACA DE TIBIA PROX IZQ 149 MM	1
862	DM0491	PLACA DE TIBIA PROX IZQ 208 MM	1
863	DM1357	PLACA DE TIBIA PROX IZQ 260 MM	1
864	DM1387	PLACA DE TIBIA PROX IZQ 85 MM	1
865	DM0802	PLACA DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL 127 MM	1
866	DM0513	PLACA DHS X 10 ORIFICIOS	1
867	DM0514	PLACA DHS X 12 ORIFICIOS	1
868	DM0515	PLACA DHS X 14 ORIFICIOS	1
869	DM1711	PLACA DHS X 16 ORIFICIOS	1
870	DM0509	PLACA DHS X 4 ORIFICIOS	1
871	DM1708	PLACA DHS X 5 ORIFICIOS	1
872	DM1709	PLACA DHS X 6 ORIFICIOS	1
873	DM1710	PLACA DHS X 8 ORIFICIOS	1
874	DM2616	PLACA DIAFISIARIA HUMERO-TIBIA 120 MM	1
875	DM2617	PLACA DIAFISIARIA HUMERO-TIBIA 170 MM	1
876	DM2618	PLACA DIAFISIARIA HUMERO-TIBIA 210 MM	1
877	DM2619	PLACA DIAFISIARIA HUMERO-TIBIA 250 MM	1
878	DM1735	PLACA EN L 4.5 X 4 ORIFICIOS DERECHA	1
879	DM1734	PLACA EN L 4.5 X 4 ORIFICIOS IZQUIERDA	1
880	DM1737	PLACA EN L 4.5 X 6 ORIFICIOS DERECHA	1
881	DM1736	PLACA EN L 4.5 X 6 ORIFICIOS IZQUIERDA	1
882	DM1739	PLACA EN L 4.5 X 8 ORIFICIOS DERECHA	1
883	DM1738	PLACA EN L 4.5 X 8 ORIFICIOS IZQUIERDA	1
884	DM1729	PLACA EN T 4.5 X 3 ORIFICIOS	1
885	DM1730	PLACA EN T 4.5 X 4 ORIFICIOS	1
886	DM1731	PLACA EN T 4.5 X 5 ORIFICIOS	1
887	DM0406	PLACA EN T 4.5 X 6 ORIFICIOS	1
888	DM1216	PLACA EN T 4.5 X 8 ORIFICIOS	1
889	DM1732	PLACA EN T BUTTRESS X 5 ORIFICIOS	1
890	DM1733	PLACA EN T BUTTRESS X 6 ORIFICIOS	1
891	DM1799	PLACA EN TREBOL X 3 ORIFICIOS	1
892	DM1800	PLACA EN TREBOL X 4 ORIFICIOS	1
893	DM2203	PLACA GANCHO PARA HALLUX TKS DE 6 ORIFICIOS	1
894	DM1482	PLACA GANCHO PARA HALLUX TKS DE 8 ORIFICIOS	1
895	DM2207	PLACA GANCHO TFS DE 10 ORIFICIOS	1
896	DM2208	PLACA GANCHO TFS DE 12 ORIFICIOS	1

Elaboró/Yudisady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
897	DM2204	PLACA GANCHO TFS DE 4 ORIFICIOS	1
898	DM2205	PLACA GANCHO TFS DE 5 ORIFICIOS	1
899	DM2206	PLACA GANCHO TFS DE 6 ORIFICIOS	1
900	DM1327	PLACA GANCHO TFS DE 8 ORIFICIOS	1
901	DM2565	PLACA HUMERO DIAFISARIO CORTA 120 mm X 8 ORIFICIOS	1
902	DM2566	PLACA HUMERO DIAFISARIO CORTA 180 mm X 10 ORIFICIOS	1
903	DM2194	PLACA HUMERO DISTAL - COLUMNA CUBITAL THSdu DE 10 ORIFICIOS	1
904	DM2197	PLACA HUMERO DISTAL - COLUMNA RADIAL L THSdrl DE 11 ORIFICIOS DERECHA	1
905	DM2196	PLACA HUMERO DISTAL - COLUMNA RADIAL L THSdrl DE 11 ORIFICIOS IZQUIERDA	1
906	DM0412	PLACA HUMERO DISTAL - COLUMNA RADIAL THSdrd DE 11 ORIFICIOS DERECHA	1
907	DM2195	PLACA HUMERO DISTAL - COLUMNA RADIAL THSdrd DE 11 ORIFICIOS IZQUIERDA	1
908	DM2535	PLACA HUMERO DISTAL "HORQUILLA" 107 mm X 8 ORIFICIOS	1
909	DM2536	PLACA HUMERO DISTAL "HORQUILLA" 168 mm X 11 ORIFICIOS	1
910	DM2537	PLACA HUMERO DISTAL "HORQUILLA" 200 mm	1
911	DM2529	PLACA HUMERO DISTAL "Y" (R) 105 mm 9 + 4 ORIF	1
912	DM2528	PLACA HUMERO DISTAL "Y" (W) 105 mm 9 + 4 ORIF	1
913	DM2534	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL LONG DER	1
914	DM2533	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL LONG IZQ	1
915	DM1169	PLACA HUMERO PROXIMAL THS PHP DE 14 X 10 ORIFICIOS	1
916	DM2193	PLACA HUMERO PROXIMAL THS PHP DE 14 X 3 ORIFICIOS	1
917	DM0713	PLACA HUMERO PROXIMAL THS PHP DE 14 X 4 ORIFICIOS	1
918	DM0523	PLACA HUMERO PROXIMAL THS PHP DE 14 X 5 ORIFICIOS	1
919	DM0453	PLACA HUMERO PROXIMAL THS PHP DE 14 X 6 ORIFICIOS	1
920	DM1202	PLACA HUMERO PROXIMAL THS PHP DE 14 X 8 ORIFICIOS	1
921	DM2562	PLACA IRON LADY EXTRA CURVA 300 mm 18 ORIFICIOS	1
922	DM2563	PLACA IRON LADY ONE 200 mm 14 ORIFICIOS	1
923	DM2564	PLACA IRON LADY PLUS CURVA 250 mm 16 ORIFICIOS	1
924	DM1669	PLACA LATERAL HUMERO DISTAL CORTA (R) 100 mm 6 + 4 ORIF	1
925	DM2532	PLACA LATERAL HUMERO DISTAL CORTA (L) 100 mm x 6 + 4 ORIF	1
926	DM2201	PLACA MALLA PARA CALCÁNEO TCaSn DE 17 ORIFICIOS DERECHA	1
927	DM2200	PLACA MALLA PARA CALCÁNEO TCaSn DE 17 ORIFICIOS IZQUIERDA	1
928	DM2530	PLACA MEDIAL HUMERO DISTAL 106 mm X 7 ORIF	1
929	DM2531	PLACA MEDIAL HUMERO DISTAL 150 mm X 10 ORIF	1
930	DM2468	PLACA MERCURY DE CALCÁNEO (L) 11 ORIFICIOS	1
931	DM2469	PLACA MERCURY DE CALCÁNEO (R) 11 ORIFICIOS	1
932	DM2470	PLACA MERCURY DE CALCÁNEO PEQUEÑO (L) 11 ORIFICIOS	1
933	DM2471	PLACA MERCURY DE CALCÁNEO PEQUEÑO (R) 11 ORIFICIOS	1
934	DM2199	PLACA PARA CALCÁNEO TCaS DE 10 ORIFICIOS DERECHA	1
935	DM2198	PLACA PARA CALCÁNEO TCaS DE 10 ORIFICIOS IZQUIERDA	1
936	DM2211	PLACA PARA CLAVÍCULA EXTENDIDA TCSe DE 11 ORIFICIOS	1
937	DM1596	PLACA PARA CLAVÍCULA EXTENDIDA TCSe DE 7 ORIFICIOS	1
938	DM2210	PLACA PARA CLAVÍCULA EXTENDIDA TCSe DE 9 ORIFICIOS	1
939	DM2209	PLACA PARA CLAVÍCULA TCS DE 11 ORIFICIOS	1
940	DM0521	PLACA PARA CLAVÍCULA TCS DE 7 ORIFICIOS	1
941	DM1239	PLACA PARA CLAVÍCULA TCS DE 9 ORIFICIOS	1
942	DM2627	PLACA PARA DIAFISIS FEMORAL 190 MM	1

Elaboró/Yudisady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud *MAC*

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
943	DM2628	PLACA PARA DIAFISIS FEMORAL 240 MM	1
944	DM1328	PLACA PARA DIAFISIS FEMORAL 290 MM	1
945	DM2180	PLACA PARA OLECRANO TOS DE 10 ORIFICIOS	1
946	DM2181	PLACA PARA OLECRANO TOS DE 12 ORIFICIOS	1
947	DM2178	PLACA PARA OLECRANO TOS DE 6 ORIFICIOS	1
948	DM2179	PLACA PARA OLECRANO TOS DE 8 ORIFICIOS	1
949	DM2202	PLACA PARA TARSO DE CUNA ABIERTA TTSow DE 3 ORIFICIOS	1
950	DM2626	PLACA PERIARTICULAR DE FEMUR DER 150 MM	1
951	DM2623	PLACA PERIARTICULAR DE FEMUR DER 175 MM	1
952	DM1583	PLACA PERIARTICULAR DE FEMUR DER 250 MM	1
953	DM2625	PLACA PERIARTICULAR DE FEMUR DER 325 MM	1
954	DM0520	PLACA PERIARTICULAR DE FEMUR IZQ 150 MM	1
955	DM0517	PLACA PERIARTICULAR DE FEMUR IZQ 175 MM	1
956	DM0518	PLACA PERIARTICULAR DE FEMUR IZQ 250 MM	1
957	DM2624	PLACA PERIARTICULAR DE FEMUR IZQ 325 MM	1
958	DM1522	PLACA PHF DE HUMERO POXIMAL (L) 125 mm X 7 + 4 ORIFICIOS	1
959	DM2569	PLACA PHF DE HUMERO POXIMAL (L) 180 mm X 7 + 7 ORIFICIOS	1
960	DM1693	PLACA PHF DE HUMERO POXIMAL (L) 60 mm X 7 ORIFICIOS	1
961	DM0958	PLACA PHF DE HUMERO POXIMAL (L) 82 mm X 7 + 2 ORIFICIOS	1
962	DM2568	PLACA PHF DE HUMERO POXIMAL (R) 125 mm X 7 + 4 ORIFICIOS	1
963	DM2570	PLACA PHF DE HUMERO POXIMAL (R) 180 mm X 7 + 7 ORIFICIOS	1
964	DM2567	PLACA PHF DE HUMERO POXIMAL (R) 60 mm X 7 ORIFICIOS	1
965	DM1570	PLACA PHF DE HUMERO POXIMAL (R) 82 mm X 7 + 2 ORIFICIOS	1
966	DM2173	PLACA RADIO DORSAL TRSd DE 7 X 3 ORIFICIOS DERECHA	1
967	DM2172	PLACA RADIO DORSAL TRSd DE 7 X 3 ORIFICIOS IZQUIERDA	1
968	DM1366	PLACA RADIO PALMAR TRS DE 9 X 3 ORIFICIOS DERECHA	1
969	DM0886	PLACA RADIO PALMAR TRS DE 9 X 3 ORIFICIOS IZQUIERDA	1
970	DM2170	PLACA RADIO PALMAR TRS DE 9 X 5 ORIFICIOS DERECHA	1
971	DM1363	PLACA RADIO PALMAR TRS DE 9 X 5 ORIFICIOS IZQUIERDA	1
972	DM0866	PLACA RADIO PALMAR TRS EXTENDIDA DE 9 X 3 ORIFICIOS DERECHA	1
973	DM0874	PLACA RADIO PALMAR TRS EXTENDIDA DE 9 X 3 ORIFICIOS IZQUIERDA	1
974	DM2171	PLACA RADIO PALMAR TRS EXTENDIDA DE 9 X 5 ORIFICIOS DERECHA	1
975	DM1248	PLACA RADIO PALMAR TRS EXTENDIDA DE 9 X 5 ORIFICIOS IZQUIERDA	1
976	DM2174	PLACA RADIO PALMAR TRSr DE 9 X 8 ORIFICIOS DERECHA	1
977	DM1196	PLACA RADIO PALMAR TRSr DE 9 X 8 ORIFICIOS IZQUIERDA	1
978	DM2185	PLACA RECTA DE 11/4 ORIFICIOS	1
979	DM2182	PLACA RECTA DE 7/2 ORIFICIOS	1
980	DM2183	PLACA RECTA DE 7/4 ORIFICIOS	1
981	DM2184	PLACA RECTA DE 9/4 ORIFICIOS	1
982	DM0486	PLACA TIBIA DISTAL (L) 130 mm 7 + 4 ORIFICIOS	1
983	DM0697	PLACA TIBIA DISTAL (L) 190 mm 7 + 7 OROFICIOS	1
984	DM1376	PLACA TIBIA DISTAL (L) 250 mm 7 + 10 ORIFICIOS	1
985	DM1507	PLACA TIBIA DISTAL (R) 130 mm 7 + 4 ORIFICIOS	1
986	DM0487	PLACA TIBIA DISTAL (R) 190 mm 7 + 7 ORIFICIOS	1
987	DM0488	PLACA TIBIA DISTAL (R) 250 mm 7 + 10 ORIFICIOS	1
988	DM1523	PLACA VOLAR MTF - RADIO (L) PEQUEÑO 7 X 2 ORIFICIOS	1

Elaboró/Yudislady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General

Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud *MAC*

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
989	DM1502	PLACA VOLAR MTF - RADIO (R) PEQUEÑO 7 X 2 ORIFICIOS	1
990	DM1510	PLACA VOLAR WINDOWS (L) MEDIO 7 X 2 ORIFICIOS	1
991	DM1518	PLACA VOLAR WINDOWS (L) PEQUEÑO 6 X 2 ORIFICIOS	1
992	DM1572	PLACA VOLAR WINDOWS (R) MEDIO 7 X 2 ORIFICIOS	1
993	DM1513	PLACA VOLAR WINDOWS (R) PEQUEÑO 6 X 2 ORIFICIOS	1
994	DM1519	PLACA VOLAR WRISTAR - RADIO (L) MEDIO 7 X 3 ORIFICIOS	1
995	DM2482	PLACA VOLAR WRISTAR - RADIO (L) PEQUEÑO 7 X 2 ORIFICIOS	1
996	DM1576	PLACA VOLAR WRISTAR - RADIO (L) PEQUEÑO LARGO 7 X 5 ORIF	1
997	DM1562	PLACA VOLAR WRISTAR - RADIO (R) MEDIO 7 X 3 ORIFICIOS	1
998	DM2483	PLACA VOLAR WRISTAR - RADIO (R) PEQUEÑO 7 X 2 ORIFICIOS	1
999	DM1565	PLACA VOLAR WRISTAR - RADIO (R) PEQUEÑO LARGO 7 X 5 ORIF	1
1000	DM1765	PLACAS EN T 3.5 DE 3X3	1
1001	DM1768	PLACAS EN T 3.5 DE 3X3 ANGULADA	1
1002	DM1769	PLACAS EN T 3.5 DE 3X4 ANGULADA	1
1003	DM1766	PLACAS EN T 3.5 DE 3X5	1
1004	DM1770	PLACAS EN T 3.5 DE 3X5 ANGULADA	1
1005	DM1767	PLACAS EN T 3.5 DE 4X4	1
1006	DM1699	PLACAS EN T 3.5 DE 4X6	1
1007	DM0439	PLACAS 1/3 DE CAÑA X 10 ORIFICIOS	1
1008	DM0440	PLACAS 1/3 DE CAÑA X 12 ORIFICIOS	1
1009	DM1771	PLACAS 1/3 DE CAÑA X 2 ORIFICIOS	1
1010	DM0433	PLACAS 1/3 DE CAÑA X 3 ORIFICIOS	1
1011	DM0434	PLACAS 1/3 DE CAÑA X 4 ORIFICIOS	1
1012	DM0435	PLACAS 1/3 DE CAÑA X 5 ORIFICIOS	1
1013	DM0436	PLACAS 1/3 DE CAÑA X 6 ORIFICIOS	1
1014	DM0437	PLACAS 1/3 DE CAÑA X 7 ORIFICIOS	1
1015	DM0438	PLACAS 1/3 DE CAÑA X 8 ORIFICIOS	1
1016	DM2911	PTL Rail Placa Tibia proximal lateral (DER) Extra-Long	1
1017	DM2909	PTL Rail Placa Tibia proximal lateral (DER) Long	1
1018	DM2907	PTL Rail Placa Tibia proximal lateral (DER) Medium	1
1019	DM2905	PTL Rail Placa Tibia proximal lateral (DER) Short	1
1020	DM2910	PTL Rail Placa Tibia proximal lateral (IZQ) Extra-Long	1
1021	DM2908	PTL Rail Placa Tibia proximal lateral (IZQ) Long	1
1022	DM2906	PTL Rail Placa Tibia proximal lateral (IZQ) Medium	1
1023	DM2904	PTL Rail Placa Tibia proximal lateral (IZQ) Short	1
1024	DM2917	PTM Placa Tibia proximal Medial (DER) Long	1
1025	DM2915	PTM Placa Tibia proximal Medial (DER) Medium	1
1026	DM2913	PTM Placa Tibia proximal Medial (DER) Short	1
1027	DM2916	PTM Placa Tibia proximal Medial (IZQ) Long	1
1028	DM2914	PTM Placa Tibia proximal Medial (IZQ) Medium	1
1029	DM2912	PTM Placa Tibia proximal Medial (IZQ) Short	1
1030	DM2372	ROTULA ABIERTA	1
1031	DM0524	ROTULA EN T	1
1032	DM2462	ROTULA EN T PARA FIJADOR DE HUMERO	1
1033	DM2371	ROTULA UNIVERSAL TUBO A TUBO	1
1034	DM2373	ROTULAS DOBLES	1

Elaboró /Yudislady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó /Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1035	DM0525	ROTULAS UNIVERSALES TUTOR AO FEMUR Y TIBIA	1
1036	DM1632	SET DE AGUJAS PARA CLAVO	1
1037	DM	SIERRA GIGLI 400 MM	1
1038	DM1989	SIERRA OSCILANTE/RECIPROCANTE	1
1039	DM1869	SIERRAS DE GIGLI DE 50 CMS	1
1040	DM2362	TAPON DE CIERRE - COMPRESIÓN CUBITO/RADIO	1
1041	DM	TAPON DE CIERRE 3/8" CLAVO FEMUR TITAN	1
1042	DM	TAPON DE CIERRE 5/16" CLAVO TIBIA TITA	1
1043	DM	TAPON ESTANDAR CLAVO GAMMA III	1
1044	DM	TAPON ESTÁNDAR PARA CLAVO DE TIBIA II	1
1045	DM	TAPON ESTÁNDAR PARA CLAVO DE TIBIA II,	1
1046	DM	TAPON EXTRA-LARGO PARA CLAVO DE TIBIA II 10MM	1
1047	DM	TAPON EXTRA-LARGO PARA CLAVO DE TIBIA II 15MM	1
1048	DM	TAPON EXTRA-LARGO PARA CLAVO DE TIBIA II 5MM	1
1049	DM	TAPON LARGO CLAVO GAMMA III 10MM	1
1050	DM	TAPON LARGO CLAVO GAMMA III 15MM	1
1051	DM	TAPON LARGO CLAVO GAMMA III 20MM	1
1052	DM	TAPON LARGO CLAVO GAMMA III 5MM	1
1053	DM2700	TAPON PARA CLAVO ELOS	1
1054	DM1113	TAPON PARA FEMUR	1
1055	DM0540	TAPON PARA TIBIA	1
1056	DM2328	TAPON PARA TIBIA TITANIO	1
1057	DM1863	TARRAJA DE 1.5 MM	1
1058	DM1864	TARRAJA DE 2.0 MM	1
1059	DM1865	TARRAJA DE 2.7 MM	1
1060	DM1866	TARRAJA DE 3.5 MM	1
1061	DM1867	TARRAJA DE 4.5 MM	1
1062	DM1868	TARRAJA DE 6.5 MM	1
1063	DM2578	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 10 MM	1
1064	DM0932	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 12 MM	1
1065	DM1194	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 14 MM	1
1066	DM0575	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 16 MM	1
1067	DM1165	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 18 MM	1
1068	DM0719	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 20 MM	1
1069	DM0576	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 22 MM	1
1070	DM0718	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 24 MM	1
1071	DM1050	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 26 MM	1
1072	DM0577	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 28 MM	1
1073	DM0578	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 30 MM	1
1074	DM0708	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 32 MM	1
1075	DM0698	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 34 MM	1
1076	DM0579	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 36 MM	1
1077	DM0709	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 38 MM	1
1078	DM0720	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 40 MM	1
1079	DM0699	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 42 MM	1
1080	DM0700	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 44 MM	1

Elaboró/Yudislady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina/ Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1081	DM0701	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 46 MM	1
1082	DM1070	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 48 MM	1
1083	DM0710	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 50 MM	1
1084	DM1509	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 54 MM	1
1085	DM0920	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 58 MM	1
1086	DM2579	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 62 MM	1
1087	DM2580	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 66 MM	1
1088	DM2581	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 70 MM	1
1089	DM	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 74 MM	1
1090	DM	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 78 MM	1
1091	DM	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 82 MM	1
1092	DM	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 86 MM	1
1093	DM	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 3.5 X 90 MM	1
1094	DM2636	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 100 MM	1
1095	DM2637	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 105 MM	1
1096	DM2638	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 110 MM	1
1097	DM1707	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 12 MM	1
1098	DM1195	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 16 MM	1
1099	DM1145	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 20 MM	1
1100	DM1038	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 22 MM	1
1101	DM0705	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 24 MM	1
1102	DM0907	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 26 MM	1
1103	DM0799	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 28 MM	1
1104	DM0872	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 30 MM	1
1105	DM0580	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 32 MM	1
1106	DM0581	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 34 MM	1
1107	DM0842	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 36 MM	1
1108	DM0856	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 38 MM	1
1109	DM0879	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 40 MM	1
1110	DM0841	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 42 MM	1
1111	DM0860	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 44 MM	1
1112	DM0857	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 46 MM	1
1113	DM0582	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 48 MM	1
1114	DM0908	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 50 MM	1
1115	DM1251	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 52 MM	1
1116	DM0584	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 54 MM	1
1117	DM	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 55 MM	1
1118	DM0968	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 56 MM	1
1119	DM0840	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 58 MM	1
1120	DM0585	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 60 MM	1
1121	DM0801	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 65 MM	1
1122	DM0583	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 70 MM	1
1123	DM0858	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 75 MM	1
1124	DM0859	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 80 MM	1
1125	DM0861	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 85 MM	1
1126	DM0839	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 90 MM	1

Elaboró/Yúdislady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1127	DM2635	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 5.0 X 95 MM	1
1128	DM2645	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 7.0 X 100 MM	1
1129	DM2646	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 7.0 X 105 MM	1
1130	DM2647	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 7.0 X 110 MM	1
1131	DM2648	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 7.0 X 115 MM	1
1132	DM2649	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 7.0 X 120 MM	1
1133	DM2639	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 7.0 X 60 MM	1
1134	DM2640	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 7.0 X 65 MM	1
1135	DM1255	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 7.0 X 70 MM	1
1136	DM2641	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 7.0 X 75 MM	1
1137	DM1256	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 7.0 X 80 MM	1
1138	DM2642	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 7.0 X 85 MM	1
1139	DM2643	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 7.0 X 90 MM	1
1140	DM2644	TORNILLO AUTOBLOQUEADO 7.0 X 95 MM	1
1141	DM2977	Tornillo Autobloqueante Acanalado Ø 8,5 mm L. 65 mm	1
1142	DM2978	Tornillo Autobloqueante Acanalado Ø 8,5 mm L. 70 mm	1
1143	DM2979	Tornillo Autobloqueante Acanalado Ø 8,5 mm L. 75 mm	1
1144	DM2980	Tornillo Autobloqueante Acanalado Ø 8,5 mm L. 80 mm	1
1145	DM2981	Tornillo Autobloqueante Acanalado Ø 8,5 mm L. 85 mm	1
1146	DM2982	Tornillo Autobloqueante Acanalado Ø 8,5 mm L. 90 mm	1
1147	DM2983	Tornillo Autobloqueante Acanalado Ø 8,5 mm L. 95 mm	1
1148	DM2984	Tornillo autobloqueante Ø 2,8 mm L. 14 mm	1
1149	DM2985	Tornillo autobloqueante Ø 2,8 mm L. 16 mm	1
1150	DM2986	Tornillo autobloqueante Ø 2,8 mm L. 18 mm	1
1151	DM2987	Tornillo autobloqueante Ø 2,8 mm L. 20 mm	1
1152	DM2988	Tornillo autobloqueante Ø 2,8 mm L. 22 mm	1
1153	DM2989	Tornillo autobloqueante Ø 2,8 mm L. 24 mm	1
1154	DM2990	Tornillo autobloqueante Ø 2,8 mm L. 26 mm	1
1155	DM2991	Tornillo autobloqueante Ø 2,8 mm L. 28 mm	1
1156	DM2992	Tornillo autobloqueante Ø 2,8 mm L. 30 mm	1
1157	DM2993	Tornillo autobloqueante Ø 2,8 mm L. 34 mm	1
1158	DM2994	Tornillo autobloqueante Ø 2,8 mm L. 38 mm	1
1159	DM2995	Tornillo autobloqueante Ø 2,8 mm L. 42 mm	1
1160	DM	Tornillo autobloqueante Ø 2,8 mm L. 46 mm	1
1161	DM	Tornillo autobloqueante Ø 2,8 mm L. 50 mm	1
1162	DM	Tornillo autobloqueante Ø 2,8 mm L. 54 mm	1
1163	DM	Tornillo autobloqueante Ø 2,8 mm L. 58 mm	1
1164	DM	Tornillo autobloqueante Ø 2,8 mm L. 62 mm	1
1165	DM	Tornillo autobloqueante Ø 2,8 mm L. 66 mm	1
1166	DM	Tornillo autobloqueante Ø 2,8 mm L. 70 mm	1
1167	DM2999	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 12 mm	1
1168	DM3000	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 14 mm	1
1169	DM3001	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 16 mm	1
1170	DM3002	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 18 mm	1
1171	DM3003	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 20 mm	1
1172	DM3004	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 22 mm	1

Elaboró/Yudislady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud 2.148



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1173	DM3005	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 24 mm	1
1174	DM3006	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 26 mm	1
1175	DM3007	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 28 mm	1
1176	DM3008	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 30 mm	1
1177	DM3009	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 32 mm	1
1178	DM3010	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 34 mm	1
1179	DM3011	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 36 mm	1
1180	DM3012	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 38 mm	1
1181	DM3013	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 40 mm	1
1182	DM3014	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 42 mm	1
1183	DM3015	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 44 mm	1
1184	DM3016	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 46 mm	1
1185	DM3017	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 48 mm	1
1186	DM3018	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 50 mm	1
1187	DM3019	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 54 mm	1
1188	DM3020	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 58 mm	1
1189	DM3021	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 62 mm	1
1190	DM3022	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 66 mm	1
1191	DM3023	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 70 mm	1
1192	DM3024	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 74 mm	1
1193	DM3025	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 78 mm	1
1194	DM3026	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 82 mm	1
1195	DM3027	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 86 mm	1
1196	DM3028	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 90 mm	1
1197	DM3029	Tornillo autobloqueante Ø 3,6 mm L. 94 mm	1
1198	DM	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 10 mm	1
1199	DM2974	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 100 mm	1
1200	DM2975	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 105 mm	1
1201	DM2976	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 110 mm	1
1202	DM	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 12 mm	1
1203	DM	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 14 mm	1
1204	DM	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 16 mm	1
1205	DM2948	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 18 mm	1
1206	DM2949	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 20 mm	1
1207	DM2950	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 22 mm	1
1208	DM2951	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 24 mm	1
1209	DM2952	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 26 mm	1
1210	DM2953	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 28 mm	1
1211	DM2954	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 30 mm	1
1212	DM2955	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 32 mm	1
1213	DM2956	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 34 mm	1
1214	DM2957	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 36 mm	1
1215	DM2958	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 38 mm	1
1216	DM2959	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 40 mm	1
1217	DM2960	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 42 mm	1
1218	DM2961	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 44 mm	1

Elaboró/Yudisady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1219	DM2962	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 46 mm	1
1220	DM2963	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 48 mm	1
1221	DM2964	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 50 mm	1
1222	DM2965	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 55 mm	1
1223	DM2966	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 60 mm	1
1224	DM2967	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 65 mm	1
1225	DM2968	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 70 mm	1
1226	DM2969	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 75 mm	1
1227	DM2970	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 80 mm	1
1228	DM2971	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 85 mm	1
1229	DM2972	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 90 mm	1
1230	DM2973	Tornillo Autobloqueante Ø 4,8 mm L. 95 mm	1
1231	DM1524	TORNILLO AUTOBLOQUEO 2,5 mm L.10 mm	1
1232	DM1409	TORNILLO AUTOBLOQUEO 2,5 mm L.12mm	1
1233	DM1410	TORNILLO AUTOBLOQUEO 2,5 mm L.14 mm	1
1234	DM1404	TORNILLO AUTOBLOQUEO 2,5 mm L.16 mm	1
1235	DM1405	TORNILLO AUTOBLOQUEO 2,5 mm L.18 mm	1
1236	DM1406	TORNILLO AUTOBLOQUEO 2,5 mm L.20 mm	1
1237	DM1503	TORNILLO AUTOBLOQUEO 2,5 mm L.22 mm	1
1238	DM1338	TORNILLO AUTOBLOQUEO 2,5 mm L.26 mm	1
1239	DM1371	TORNILLO AUTOBLOQUEO 2,5 mm L.28 mm	1
1240	DM1372	TORNILLO AUTOBLOQUEO 2,5 mm L.30 mm	1
1241	DM2490	TORNILLO AUTOBLOQUEO 2,5 mm L.34 mm	1
1242	DM1373	TORNILLO AUTOBLOQUEO 2,5 mm L.38 mm	1
1243	DM2491	TORNILLO AUTOBLOQUEO 2,5 mm L.42 mm	1
1244	DM1600	TORNILLO AUTOBLOQUEO 2,5 mm L.46 mm	1
1245	DM2492	TORNILLO AUTOBLOQUEO 2,5 mm L.50 mm	1
1246	DM1674	TORNILLO AUTOBLOQUEO 2,5 mm L.8 mm	1
1247	DM1504	TORNILLO AUTOBLOQUEO 2,5 mm L.24 mm	1
1248	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X100MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1249	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X26MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1250	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X28MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1251	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X30MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1252	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X32MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1253	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X34MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1254	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X36MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1255	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X38MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1256	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X40MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1257	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X42MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1258	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X44MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1259	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X46MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1260	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X48MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1261	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X50MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1262	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X52MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1263	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X54MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1264	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X56MM CABEZA AUTOBLOQ	1

Elaboró/Yudisady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare, Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1265	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X58MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1266	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X60MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1267	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X64MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1268	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X68MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1269	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X72MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1270	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X74MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1271	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X76MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1272	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X78MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1273	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X80MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1274	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X85MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1275	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X90MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1276	DM	TORNILLO BLOQUEO GAMMA III 5.0X95MM CABEZA AUTOBLOQ	1
1277	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 20MM	1
1278	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 20MM RT	1
1279	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 25MM	1
1280	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 25MM RT	1
1281	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 30MM	1
1282	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 30MM RT	1
1283	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 35MM	1
1284	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 35MM RT	1
1285	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 40MM	1
1286	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 40MM RT	1
1287	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 45MM	1
1288	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 45MM RT	1
1289	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 50MM	1
1290	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 50MM RT	1
1291	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 55MM	1
1292	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 55MM RT	1
1293	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 60MM	1
1294	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 60MM RT	1
1295	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 65MM	1
1296	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 65MM RT	1
1297	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 70MM	1
1298	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 70MM RT	1
1299	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 75MM	1
1300	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 75MM RT	1
1301	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 80MM	1
1302	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 80MM RT	1
1303	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 85MM	1
1304	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 85MM RT	1
1305	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 90MM	1
1306	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 90MM RT	1
1307	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 95MM	1
1308	DM	TORNILLO BLOQUEO INTRAMEDULAR 4,0 - 95MM RT	1
1309	DM1897	TORNILLO CANULADO 3,5 x 10MM RC	1
1310	DM1898	TORNILLO CANULADO 3,5 x 10MM RT	1

Elaboró/Yudisly Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1311	DM1899	TORNILLO CANULADO 3,5 x 12MM RC	1
1312	DM1900	TORNILLO CANULADO 3,5 x 12MM RT	1
1313	DM1901	TORNILLO CANULADO 3,5 x 14MM RC	1
1314	DM1902	TORNILLO CANULADO 3,5 x 14MM RT	1
1315	DM1903	TORNILLO CANULADO 3,5 x 16MM RC	1
1316	DM1904	TORNILLO CANULADO 3,5 x 16MM RT	1
1317	DM1905	TORNILLO CANULADO 3,5 x 18MM RC	1
1318	DM1906	TORNILLO CANULADO 3,5 x 18MM RT	1
1319	DM1907	TORNILLO CANULADO 3,5 x 20MM RC	1
1320	DM1908	TORNILLO CANULADO 3,5 x 20MM RT	1
1321	DM1909	TORNILLO CANULADO 3,5 x 22MM RC	1
1322	DM1910	TORNILLO CANULADO 3,5 x 22MM RT	1
1323	DM1911	TORNILLO CANULADO 3,5 x 24MM RC	1
1324	DM1912	TORNILLO CANULADO 3,5 x 24MM RT	1
1325	DM1913	TORNILLO CANULADO 3,5 x 26MM RC	1
1326	DM1914	TORNILLO CANULADO 3,5 x 26MM RT	1
1327	DM1915	TORNILLO CANULADO 3,5 x 28MM RC	1
1328	DM1916	TORNILLO CANULADO 3,5 x 28MM RT	1
1329	DM1917	TORNILLO CANULADO 3,5 x 30MM RC	1
1330	DM1918	TORNILLO CANULADO 3,5 x 30MM RT	1
1331	DM1919	TORNILLO CANULADO 3,5 x 32MM RC	1
1332	DM1920	TORNILLO CANULADO 3,5 x 32MM RT	1
1333	DM1921	TORNILLO CANULADO 3,5 x 34MM RC	1
1334	DM1379	TORNILLO CANULADO 3,5 x 34MM RT	1
1335	DM1922	TORNILLO CANULADO 3,5 x 36MM RC	1
1336	DM1923	TORNILLO CANULADO 3,5 x 36MM RT	1
1337	DM1924	TORNILLO CANULADO 3,5 x 38MM RC	1
1338	DM1925	TORNILLO CANULADO 3,5 x 38MM RT	1
1339	DM1926	TORNILLO CANULADO 3,5 x 40MM RC	1
1340	DM1380	TORNILLO CANULADO 3,5 x 40MM RT	1
1341	DM1927	TORNILLO CANULADO 3,5 x 42MM RC	1
1342	DM1928	TORNILLO CANULADO 3,5 x 42MM RT	1
1343	DM1929	TORNILLO CANULADO 3,5 x 44MM RC	1
1344	DM1930	TORNILLO CANULADO 3,5 x 44MM RT	1
1345	DM1931	TORNILLO CANULADO 3,5 x 46MM RC	1
1346	DM1932	TORNILLO CANULADO 3,5 x 46MM RT	1
1347	DM1933	TORNILLO CANULADO 3,5 x 48MM RC	1
1348	DM1934	TORNILLO CANULADO 3,5 x 48MM RT	1
1349	DM1384	TORNILLO CANULADO 3,5 x 50MM RC	1
1350	DM1935	TORNILLO CANULADO 3,5 x 50MM RT	1
1351	DM1951	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 35MM ROSCA 16	1
1352	DM1952	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 35MM ROSCA 32	1
1353	DM1953	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 40MM ROSCA 16	1
1354	DM1954	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 40MM ROSCA 32	1
1355	DM1955	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 45MM ROSCA 16	1
1356	DM1956	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 45MM ROSCA 32	1

Elaboró/Yudisley Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1357	DM1957	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 50MM ROSCA 16	1
1358	DM1958	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 50MM ROSCA 32	1
1359	DM1959	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 55MM ROSCA 16	1
1360	DM1960	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 55MM ROSCA 32	1
1361	DM1961	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 60MM ROSCA 16	1
1362	DM1962	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 60MM ROSCA 32	1
1363	DM1963	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 65MM ROSCA 16	1
1364	DM1964	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 65MM ROSCA 32	1
1365	DM1965	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 70MM ROSCA 16	1
1366	DM1966	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 70MM ROSCA 32	1
1367	DM1054	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 75MM ROSCA 16	1
1368	DM0965	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 75MM ROSCA 32	1
1369	DM1967	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 80MM ROSCA 16	1
1370	DM0823	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 80MM ROSCA 32	1
1371	DM1968	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 85MM ROSCA 16	1
1372	DM1969	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 85MM ROSCA 32	1
1373	DM1970	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 90MM ROSCA 16	1
1374	DM1971	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 90MM ROSCA 32	1
1375	DM1972	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 95MM ROSCA 16	1
1376	DM1973	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X 95MM ROSCA 32	1
1377	DM1974	TORNILLO CANULADO DE 7.0 X100MM ROSCA 16	1
1378	DM1975	TORNILLO CANULADO DE 7.0X100MM ROSCA 32	1
1379	DM1976	TORNILLO CANULADO DE 7.0X105MM ROSCA 16	1
1380	DM1977	TORNILLO CANULADO DE 7.0X105MM ROSCA 32	1
1381	DM1978	TORNILLO CANULADO DE 7.0X110MM ROSCA 16	1
1382	DM1979	TORNILLO CANULADO DE 7.0X110MM ROSCA 32	1
1383	DM1651	TORNILLO CEFALICO CANULADO Ø10.5 100 mm	1
1384	DM2703	TORNILLO CEFALICO CANULADO Ø10.5 105 mm	1
1385	DM2704	TORNILLO CEFALICO CANULADO Ø10.5 110 mm	1
1386	DM2705	TORNILLO CEFALICO CANULADO Ø10.5 115 mm	1
1387	DM2706	TORNILLO CEFALICO CANULADO Ø10.5 120 mm	1
1388	DM2707	TORNILLO CEFALICO CANULADO Ø10.5 125 mm	1
1389	DM2708	TORNILLO CEFALICO CANULADO Ø10.5 130 mm	1
1390	DM2701	TORNILLO CEFALICO CANULADO Ø10.5 70 mm	1
1391	DM1611	TORNILLO CEFALICO CANULADO Ø10.5 75mm	1
1392	DM1636	TORNILLO CEFALICO CANULADO Ø10.5 80mm	1
1393	DM2702	TORNILLO CEFALICO CANULADO Ø10.5 85mm	1
1394	DM1628	TORNILLO CEFALICO CANULADO Ø10.5 90mm	1
1395	DM1605	TORNILLO CEFALICO CANULADO Ø10.5 95 mm	1
1396	DM2493	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 10 MM	1
1397	DM1568	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 12 MM	1
1398	DM1516	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 14 MM	1
1399	DM1506	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 16 MM	1
1400	DM1511	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 18 MM	1
1401	DM1563	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 20 MM	1
1402	DM1573	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 22 MM	1

Elaboró/Yudisly Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1403	DM1566	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 24 MM	1
1404	DM2494	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 26 MM	1
1405	DM1339	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 28 MM	1
1406	DM1340	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 30 MM	1
1407	DM	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 32 MM	1
1408	DM	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 34 MM	1
1409	DM	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 36 MM	1
1410	DM	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 38 MM	1
1411	DM	TORNILLO CORTICAL 2.7 X 40 MM	1
1412	DM0900	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 12MM	1
1413	DM0606	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 14MM	1
1414	DM0607	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 16MM	1
1415	DM0565	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 18MM	1
1416	DM0566	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 20MM	1
1417	DM0695	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 22MM	1
1418	DM0567	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 24MM	1
1419	DM0568	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 26MM	1
1420	DM0569	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 28MM	1
1421	DM1170	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 30MM	1
1422	DM0570	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 32MM	1
1423	DM0571	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 34MM	1
1424	DM0572	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 36MM	1
1425	DM2156	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 38MM	1
1426	DM2157	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 40MM	1
1427	DM2158	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 42MM	1
1428	DM2159	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 44MM	1
1429	DM2160	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 46MM	1
1430	DM2161	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 48MM	1
1431	DM2162	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 50MM	1
1432	DM2163	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 52MM	1
1433	DM2164	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 54MM	1
1434	DM2165	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 56MM	1
1435	DM2166	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 58MM	1
1436	DM2167	TORNILLO CORTICAL DE 3,0 X 60MM	1
1437	DM0865	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 10MM	1
1438	DM0635	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 12MM	1
1439	DM0636	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 14MM	1
1440	DM0637	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 16MM	1
1441	DM0630	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 18MM	1
1442	DM0631	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 20MM	1
1443	DM0638	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 22MM	1
1444	DM0639	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 24MM	1
1445	DM0640	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 26MM	1
1446	DM0692	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 28MM	1
1447	DM0723	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 30MM	1
1448	DM1046	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 32MM	1

Elaboró/Yudisley Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare, Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1449	DM0883	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 34MM	1
1450	DM0632	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 36MM	1
1451	DM1189	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 38MM	1
1452	DM0633	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 40MM	1
1453	DM0928	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 45MM	1
1454	DM0634	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 X 50MM	1
1455	DM	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 14MM	1
1456	DM	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 16MM	1
1457	DM	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 18MM	1
1458	DM0641	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 20MM	1
1459	DM0790	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 22MM	1
1460	DM0649	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 24MM	1
1461	DM0650	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 26MM	1
1462	DM0642	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 28MM	1
1463	DM0643	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 30MM	1
1464	DM0644	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 32MM	1
1465	DM0645	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 34MM	1
1466	DM0646	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 36MM	1
1467	DM0647	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 38MM	1
1468	DM0803	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 40MM	1
1469	DM0648	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 42MM	1
1470	DM0896	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 44MM	1
1471	DM1082	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 46MM	1
1472	DM1237	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 48MM	1
1473	DM1212	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 50MM	1
1474	DM1083	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 52MM	1
1475	DM1238	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 54MM	1
1476	DM1084	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 56MM	1
1477	DM1877	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 58MM	1
1478	DM1878	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 60MM	1
1479	DM1879	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 62MM	1
1480	DM1085	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 64MM	1
1481	DM1880	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 66MM	1
1482	DM1881	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 68MM	1
1483	DM1629	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 X 70MM	1
1484	DM2121	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 2.5 X 10	1
1485	DM2122	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 2.5 X 11	1
1486	DM2123	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 2.5 X 12	1
1487	DM2124	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 2.5 X 13	1
1488	DM2125	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 2.5 X 14	1
1489	DM2126	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 2.5 X 15	1
1490	DM2127	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 2.5 X 16	1
1491	DM2128	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 2.5 X 17	1
1492	DM2129	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 2.5 X 18	1
1493	DM2130	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 2.5 X 19	1
1494	DM2131	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 2.5 X 20	1

Elaboró/Yudisladý Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1495	DM2132	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 2.5 X 22	1
1496	DM2133	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 2.5 X 24	1
1497	DM2134	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 2.5 X 26	1
1498	DM2135	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 2.5 X 28	1
1499	DM2136	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 2.5 X 30	1
1500	DM2137	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 2.5 X 32	1
1501	DM2119	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 2.5 X 8	1
1502	DM2120	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 2.5 X 9	1
1503	DM1232	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 12MM	1
1504	DM1249	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 14MM	1
1505	DM0541	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 16MM	1
1506	DM0687	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 18MM	1
1507	DM0542	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 20MM	1
1508	DM0696	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 22MM	1
1509	DM0714	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 24MM	1
1510	DM0543	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 26MM	1
1511	DM0613	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 28MM	1
1512	DM1198	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 30MM	1
1513	DM1203	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 32MM	1
1514	DM0893	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 34MM	1
1515	DM1199	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 36MM	1
1516	DM1296	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 38MM	1
1517	DM1200	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 40MM	1
1518	DM1201	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 42MM	1
1519	DM2138	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 44MM	1
1520	DM2139	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 46MM	1
1521	DM2140	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 48MM	1
1522	DM2141	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 50MM	1
1523	DM2142	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 52MM	1
1524	DM2143	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 54MM	1
1525	DM2144	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 56MM	1
1526	DM2145	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 58MM	1
1527	DM2146	TORNILLO CORTICAL DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 60MM	1
1528	DM3049	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 10 mm	1
1529	DM	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 12 mm	1
1530	DM3050	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 14 mm	1
1531	DM3051	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 16 mm	1
1532	DM3052	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 18 mm	1
1533	DM3053	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 20 mm	1
1534	DM3054	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 22 mm	1
1535	DM3055	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 24 mm	1
1536	DM3056	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 26 mm	1
1537	DM3057	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 28 mm	1
1538	DM3058	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 30 mm	1
1539	DM3059	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 32 mm	1
1540	DM3060	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 34 mm	1

Elaboró/Yudisley Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud 7.406

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare, Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1541	DM3061	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 36 mm	1
1542	DM3062	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 38 mm	1
1543	DM3063	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 40 mm	1
1544	DM3064	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 42 mm	1
1545	DM3065	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 44 mm	1
1546	DM3066	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 46 mm	1
1547	DM3067	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 48 mm	1
1548	DM3068	Tornillo cortical Ø 3,7 mm L. 50 mm	1
1549	DM3030	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 14 mm	1
1550	DM3031	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 16 mm	1
1551	DM3032	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 18 mm	1
1552	DM3033	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 20 mm	1
1553	DM3034	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 22 mm	1
1554	DM3035	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 24 mm	1
1555	DM3036	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 26 mm	1
1556	DM3037	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 28 mm	1
1557	DM3038	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 30 mm	1
1558	DM3039	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 32 mm	1
1559	DM3040	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 34 mm	1
1560	DM3041	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 36 mm	1
1561	DM3042	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 38 mm	1
1562	DM3043	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 40 mm	1
1563	DM3044	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 42 mm	1
1564	DM3045	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 44 mm	1
1565	DM3046	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 46 mm	1
1566	DM3047	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 48 mm	1
1567	DM3048	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 50 mm	1
1568	DM3049	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 55 mm	1
1569	DM3050	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 60 mm	1
1570	DM3051	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 65 mm	1
1571	DM3052	Tornillo Cortical Ø 4,8 mm L. 70 mm	1
1572	DM	Tornillo corticale Ø 3 mm L. 38 mm	1
1573	DM	Tornillo corticale Ø 3 mm L. 42 mm	1
1574	DM	Tornillo corticale Ø 3 mm L. 46 mm	1
1575	DM	Tornillo corticale Ø 3 mm L. 50 mm	1
1576	DM	Tornillo corticale Ø 3 mm L. 54 mm	1
1577	DM	Tornillo corticale Ø 3 mm L. 58 mm	1
1578	DM2358	TORNILLO DE BLOQUEO CUBITO/RADIO DE 2,7/1.9MM X 12MM	1
1579	DM2359	TORNILLO DE BLOQUEO CUBITO/RADIO DE 2,7/1.9MM X 14MM	1
1580	DM2360	TORNILLO DE BLOQUEO CUBITO/RADIO DE 2,7/1.9MM X 16MM	1
1581	DM2361	TORNILLO DE BLOQUEO CUBITO/RADIO DE 2,7/1.9MM X 18MM	1
1582	DM2356	TORNILLO DE BLOQUEO CUBITO/RADIO DE 2,7/1.9MM X 8MM	1
1583	DM2357	TORNILLO DE BLOQUEO CUBITO/RADIO DE 2,7/1.9MM X 10MM	1
1584	DM2346	TORNILLO DE BLOQUEO CUBITO/RADIO DE 2,7MM X 14MM	1
1585	DM0691	TORNILLO DE BLOQUEO CUBITO/RADIO DE 2,7MM X 16MM	1
1586	DM2347	TORNILLO DE BLOQUEO CUBITO/RADIO DE 2,7MM X 18MM	1

Elaboró/Yudisley Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1587	DM2348	TORNILLO DE BLOQUEO CUBITO/RADIO DE 2,7MM X 20MM	1
1588	DM2349	TORNILLO DE BLOQUEO CUBITO/RADIO DE 2,7MM X 22MM	1
1589	DM2350	TORNILLO DE BLOQUEO CUBITO/RADIO DE 2,7MM X 24MM	1
1590	DM2351	TORNILLO DE BLOQUEO CUBITO/RADIO DE 2,7MM X 26MM	1
1591	DM2352	TORNILLO DE BLOQUEO CUBITO/RADIO DE 2,7MM X 28MM	1
1592	DM2353	TORNILLO DE BLOQUEO CUBITO/RADIO DE 2,7MM X 30MM	1
1593	DM2354	TORNILLO DE BLOQUEO CUBITO/RADIO DE 2,7MM X 32MM	1
1594	DM2355	TORNILLO DE BLOQUEO CUBITO/RADIO DE 2,7MM X 34MM	1
1595	DM2727	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5*22 MM	1
1596	DM2728	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5*24 MM	1
1597	DM2729	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5*26 MM	1
1598	DM2730	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5*28 MM	1
1599	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 24MM	1
1600	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 26MM	1
1601	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 28MM	1
1602	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 30MM	1
1603	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 32MM	1
1604	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 34MM	1
1605	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 36MM	1
1606	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 38MM	1
1607	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 40MM	1
1608	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 42MM	1
1609	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 44MM	1
1610	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 46MM	1
1611	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 48MM	1
1612	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 50MM	1
1613	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 52MM	1
1614	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 54MM	1
1615	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 56MM	1
1616	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 58MM	1
1617	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 60MM	1
1618	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 62MM	1
1619	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 64MM	1
1620	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 66MM	1
1621	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 68MM	1
1622	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 70MM	1
1623	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 72MM	1
1624	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 74MM	1
1625	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 76MM	1
1626	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 78MM	1
1627	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 80MM	1
1628	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 82MM	1
1629	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 84MM	1
1630	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 86MM	1
1631	DM	TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO DE TIBIA II 4,5 - 88MM	1
1632	DM1720	TORNILLO DE SEGURIDAD	1

Elaboró/Yudisady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

7/11/11

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1633	DM2582	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 10 MM	1
1634	DM2583	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 12 MM	1
1635	DM1598	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 14 MM	1
1636	DM0653	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 16 MM	1
1637	DM1326	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 18 MM	1
1638	DM1597	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 20 MM	1
1639	DM1192	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 22 MM	1
1640	DM1193	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 24 MM	1
1641	DM1356	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 26 MM	1
1642	DM1300	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 28 MM	1
1643	DM1301	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 30 MM	1
1644	DM1508	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 32 MM	1
1645	DM2584	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 34 MM	1
1646	DM2585	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 36 MM	1
1647	DM1263	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 38 MM	1
1648	DM1291	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 40 MM	1
1649	DM2586	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 42 MM	1
1650	DM2587	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 44 MM	1
1651	DM2588	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 46 MM	1
1652	DM2589	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 48 MM	1
1653	DM2590	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 50 MM	1
1654	DM2591	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 54 MM	1
1655	DM2592	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 58 MM	1
1656	DM2593	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 62 MM	1
1657	DM2594	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 66 MM	1
1658	DM2595	TORNILLO DE SINDESMOSIS 3.5 X 70 MM	1
1659	DM	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6.4 X 100MM	1
1660	DM	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6.4 X 105MM	1
1661	DM	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6.4 X 110MM	1
1662	DM	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6.4 X 115MM	1
1663	DM	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6.4 X 65MM	1
1664	DM	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6.4 X 70MM	1
1665	DM	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6.4 X 75MM	1
1666	DM	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6.4 X 80MM	1
1667	DM	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6.4 X 85MM	1
1668	DM	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6.4 X 90MM	1
1669	DM	TORNILLO DESLIZANTE GAMMA III 6.4 X 95MM	1
1670	DM	TORNILLO DIAFISIARIO ELOS 5.0 X 25 MM	1
1671	DM2718	TORNILLO DISTAL Ø5 L. 100 mm	1
1672	DM1633	TORNILLO DISTAL Ø5 L. 30 mm	1
1673	DM1670	TORNILLO DISTAL Ø5 L. 35 mm	1
1674	DM1652	TORNILLO DISTAL Ø5 L. 40 mm	1
1675	DM1604	TORNILLO DISTAL Ø5 L. 45 mm	1
1676	DM2709	TORNILLO DISTAL Ø5 L. 50 mm	1
1677	DM2710	TORNILLO DISTAL Ø5 L. 55 mm	1
1678	DM2711	TORNILLO DISTAL Ø5 L. 60 mm	1

Elaboró/Yudislady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1679	DM1635	TORNILLO DISTAL Ø5 L. 65 mm	1
1680	DM2712	TORNILLO DISTAL Ø5 L. 70 mm	1
1681	DM2713	TORNILLO DISTAL Ø5 L. 75 mm	1
1682	DM2714	TORNILLO DISTAL Ø5 L. 80 mm	1
1683	DM2715	TORNILLO DISTAL Ø5 L. 85 mm	1
1684	DM2716	TORNILLO DISTAL Ø5 L. 90 mm	1
1685	DM2717	TORNILLO DISTAL Ø5 L. 95 mm	1
1686	DM1336	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 14MM RT	1
1687	DM1389	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 16MM RT	1
1688	DM1185	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 18MM RT	1
1689	DM1342	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 20MM RT	1
1690	DM1368	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 22MM RT	1
1691	DM1369	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 24MM RT	1
1692	DM1354	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 26MM RT	1
1693	DM1514	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 28MM RT	1
1694	DM1355	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 30MM RT	1
1695	DM1575	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 32MM RT	1
1696	DM1487	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 35MM RT	1
1697	DM1190	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 40MM RT	1
1698	DM1184	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 45MM RT	1
1699	DM0923	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 50MM RT	1
1700	DM1700	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 55MM RT	1
1701	DM0533	TORNILLO ESPONJOSO 4.0 X 60MM RT	1
1702	DM	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 25MM	1
1703	DM	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 30MM	1
1704	DM	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 35MM	1
1705	DM	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 40MM	1
1706	DM	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 45MM	1
1707	DM	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 50MM	1
1708	DM	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 55MM	1
1709	DM	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 60MM	1
1710	DM	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 65MM	1
1711	DM	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 70MM	1
1712	DM	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 75MM	1
1713	DM	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 80MM	1
1714	DM	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 85MM	1
1715	DM	TORNILLO ESPONJOSO BLOQ PARA CLAVO DE TIBIA II 4,8 - 90MM	1
1716	DM1695	TORNILLO ESPONJOSO DE 3,0 X 12MM	1
1717	DM1352	TORNILLO ESPONJOSO DE 3,0 X 14MM	1
1718	DM0966	TORNILLO ESPONJOSO DE 3,0 X 16MM	1
1719	DM1353	TORNILLO ESPONJOSO DE 3,0 X 18MM	1
1720	DM0548	TORNILLO ESPONJOSO DE 3,0 X 20MM	1
1721	DM1183	TORNILLO ESPONJOSO DE 3,0 X 22MM	1
1722	DM1091	TORNILLO ESPONJOSO DE 3,0 X 24MM	1
1723	DM1333	TORNILLO ESPONJOSO DE 3,0 X 26MM	1

Elaboró/Yudisady Velásquez Valencia / Técnico Administrativo / Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina / Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1724	DM2168	TORNILLO ESPONJOSO DE 3,0 X 28MM	1
1725	DM1179	TORNILLO ESPONJOSO DE 3,0 X 30MM	1
1726	DM2169	TORNILLO ESPONJOSO DE 3,0 X 32MM	1
1727	DM1180	TORNILLO ESPONJOSO DE 3,0 X 34MM	1
1728	DM1483	TORNILLO ESPONJOSO DE 3,0 X 36MM	1
1729	DM1182	TORNILLO ESPONJOSO DE 3,0 X 38MM	1
1730	DM0564	TORNILLO ESPONJOSO DE 3,0 X 40MM	1
1731	DM1314	TORNILLO ESPONJOSO DE 4,0 X 12MM RP	1
1732	DM0721	TORNILLO ESPONJOSO DE 4,0 X 14MM RP	1
1733	DM1315	TORNILLO ESPONJOSO DE 4,0 X 16MM RP	1
1734	DM0741	TORNILLO ESPONJOSO DE 4,0 X 18MM RP	1
1735	DM0722	TORNILLO ESPONJOSO DE 4,0 X 20MM RP	1
1736	DM0855	TORNILLO ESPONJOSO DE 4,0 X 22MM RP	1
1737	DM0922	TORNILLO ESPONJOSO DE 4,0 X 24MM RP	1
1738	DM1072	TORNILLO ESPONJOSO DE 4,0 X 26MM RP	1
1739	DM0884	TORNILLO ESPONJOSO DE 4,0 X 28MM RP	1
1740	DM0657	TORNILLO ESPONJOSO DE 4,0 X 30MM RP	1
1741	DM1350	TORNILLO ESPONJOSO DE 4,0 X 35MM RP	1
1742	DM0658	TORNILLO ESPONJOSO DE 4,0 X 40MM RP	1
1743	DM0933	TORNILLO ESPONJOSO DE 4,0 X 45MM RP	1
1744	DM0659	TORNILLO ESPONJOSO DE 4,0 X 50MM RP	1
1745	DM1891	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 100MM R. 32	1
1746	DM1889	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 100MM R. 16	1
1747	DM1883	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 35MM R. 16	1
1748	DM1031	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 35MM R. 32	1
1749	DM1034	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 40MM R. 16	1
1750	DM1035	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 45MM R. 16	1
1751	DM1402	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 45MM R. 32	1
1752	DM0930	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 50MM R. 16	1
1753	DM1630	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 50MM R. 32	1
1754	DM0909	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 55MM R. 16	1
1755	DM0734	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 55MM R. 32	1
1756	DM1884	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 60MM R. 16	1
1757	DM0735	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 60MM R. 32	1
1758	DM1885	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 65MM R. 16	1
1759	DM0736	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 65MM R. 32	1
1760	DM0729	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 70MM R. 16	1
1761	DM1631	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 70MM R. 32	1
1762	DM1211	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 75MM R. 16	1
1763	DM1341	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 75MM R. 32	1
1764	DM1886	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 80MM R. 16	1
1765	DM1217	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 80MM R. 32	1
1766	DM1520	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 85MM R. 16	1
1767	DM1887	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 90MM R. 16	1
1768	DM1706	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 90MM R. 32	1
1769	DM1888	TORNILLO ESPONJOSO DE 6,5 X 95MM R. 16	1

Elaboró/Yudisady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1770	DM1890	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5 X 95MM R. 32	1
1771	DM0826	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 12MM	1
1772	DM1147	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 14MM	1
1773	DM0887	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 16MM	1
1774	DM0888	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 18MM	1
1775	DM0827	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 20MM	1
1776	DM0559	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 22MM	1
1777	DM2147	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 24MM	1
1778	DM0828	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 26MM	1
1779	DM0560	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 28MM	1
1780	DM0561	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 30MM	1
1781	DM0562	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 32MM	1
1782	DM0563	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 34MM	1
1783	DM0716	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 36MM	1
1784	DM1181	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 38MM	1
1785	DM1386	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 40MM	1
1786	DM0717	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 42MM	1
1787	DM2148	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 44MM	1
1788	DM2149	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 46MM	1
1789	DM2150	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 48MM	1
1790	DM2151	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 50MM	1
1791	DM2152	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 52MM	1
1792	DM0829	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 54MM	1
1793	DM2153	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 56MM	1
1794	DM2154	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 58MM	1
1795	DM2155	TORNILLO ESPONJOSO DE ÁNGULO ESTABLE 3,0 X 60MM	1
1796	DM	TORNILLO ESTABILIZADOR 3.5 MM	1
1797	DM2652	TORNILLO ESTABILIZADOR 5.0 MM	1
1798	DM	TORNILLO ESTABILIZADOR SERIE MINI	1
1799	DM	tornillo HSP de 2.5 mm * 20 mm	1
1800	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *10 mm	1
1801	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *12 mm	1
1802	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *14 mm	1
1803	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *16 mm	1
1804	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *18 mm	1
1805	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *22 mm	1
1806	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *24 mm	1
1807	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *26 mm	1
1808	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *28 mm	1
1809	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *30 mm	1
1810	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *32 mm	1
1811	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *34 mm	1
1812	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *36 mm	1
1813	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *38 mm	1
1814	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *40 mm	1
1815	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *42 mm	1

Elaboró/Yudisady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud ZHAC

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1816	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *44 mm	1
1817	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *46 mm	1
1818	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *48 mm	1
1819	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *50 mm	1
1820	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *54 mm	1
1821	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *58 mm	1
1822	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *62 mm	1
1823	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *66 mm	1
1824	DM	tornillo HSP de 2.5 mm *70 mm	1
1825	DM	TORNILLO MULTIAX 2.5MM X 10MM	1
1826	DM	TORNILLO MULTIAX 2.5MM X 12MM	1
1827	DM	TORNILLO MULTIAX 2.5MM X 14MM	1
1828	DM	TORNILLO MULTIAX 2.5MM X 16MM	1
1829	DM	TORNILLO MULTIAX 2.5MM X 18MM	1
1830	DM	TORNILLO MULTIAX 2.5MM X 20MM	1
1831	DM	TORNILLO MULTIAX 2.5MM X 22MM	1
1832	DM	TORNILLO MULTIAX 2.5MM X 24MM	1
1833	DM	TORNILLO MULTIAX 2.5MM X 26MM	1
1834	DM	TORNILLO MULTIAX 2.5MM X 28MM	1
1835	DM	TORNILLO MULTIAX 2.5MM X 30MM	1
1836	DM	TORNILLO MULTIAX 2.5MM X 32MM	1
1837	DM	TORNILLO MULTIAX 2.5MM X 34MM	1
1838	DM	TORNILLO MULTIAX 2.5MM X 36MM	1
1839	DM	TORNILLO MULTIAX 2.5MM X 38MM	1
1840	DM	TORNILLO MULTIAX 2.5MM X 40MM	1
1841	DM3090	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 20 mm	1
1842	DM3091	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 22 mm	1
1843	DM3092	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 24 mm	1
1844	DM3093	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 26 mm	1
1845	DM3094	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 28 mm	1
1846	DM3095	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 30 mm	1
1847	DM3096	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 32 mm	1
1848	DM3097	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 34 mm	1
1849	DM3098	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 36 mm	1
1850	DM3099	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 38 mm	1
1851	DM3100	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 40 mm	1
1852	DM3101	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 42 mm	1
1853	DM3102	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 44 mm	1
1854	DM3103	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 46 mm	1
1855	DM3104	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 48 mm	1
1856	DM3105	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 50 mm	1
1857	DM3106	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 52 mm	1
1858	DM	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 54 mm	1
1859	DM	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 56 mm	1
1860	DM	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 58 mm	1
1861	DM	Tornillo Rail Ø 4,4 mm L. 60 mm	1

Elaboró/Yudislay Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza

Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1862	DM3069	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 20 mm	1
1863	DM3070	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 22 mm	1
1864	DM3071	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 24 mm	1
1865	DM3072	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 26 mm	1
1866	DM3073	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 28 mm	1
1867	DM3074	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 30 mm	1
1868	DM3075	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 32 mm	1
1869	DM3076	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 34 mm	1
1870	DM3077	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 36 mm	1
1871	DM3078	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 38 mm	1
1872	DM3079	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 40 mm	1
1873	DM3080	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 42 mm	1
1874	DM3081	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 44 mm	1
1875	DM3082	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 46 mm	1
1876	DM3083	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 48 mm	1
1877	DM3084	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 50 mm	1
1878	DM3085	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 52 mm	1
1879	DM3086	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 54 mm	1
1880	DM3087	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 56 mm	1
1881	DM3088	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 58 mm	1
1882	DM3089	Tornillo Rail Ø 4,8 mm L. 60 mm	1
1883	DM1892	TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 ROSCA FINA DE 55 A 80 MM	1
1884	DM1882	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 6.5 DE ROSCA 16	1
1885	DM1174	TORNILLOS DE ESPONJOSA DE 6.5 DE ROSCA 32	1
1886	DM1717	TORNILLOS DESLIZANTE DE 100MM	1
1887	DM1718	TORNILLOS DESLIZANTE DE 105MM	1
1888	DM1719	TORNILLOS DESLIZANTE DE 110MM	1
1889	DM1712	TORNILLOS DESLIZANTE DE 50MM	1
1890	DM0652	TORNILLOS DESLIZANTE DE 55MM	1
1891	DM1713	TORNILLOS DESLIZANTE DE 60MM	1
1892	DM1714	TORNILLOS DESLIZANTE DE 65MM	1
1893	DM1715	TORNILLOS DESLIZANTE DE 70MM	1
1894	DM0931	TORNILLOS DESLIZANTE DE 75MM	1
1895	DM0895	TORNILLOS DESLIZANTE DE 80MM	1
1896	DM0669	TORNILLOS DESLIZANTE DE 85MM	1
1897	DM0670	TORNILLOS DESLIZANTE DE 90MM	1
1898	DM1716	TORNILLOS DESLIZANTE DE 95MM	1
1899	DM1893	TORNILLOS MALEOLARES DE 4.5 DE 25 A 70 MM	1
1900	DM1873	TUERCA PARA TORNILLO DE 4.5	1
1901	DM2465	TUTOR PARA FALANGE Y MANDIBULA TITANIO FINGER FIX., TREU FIX No 1	1
1902	DM2466	TUTOR PARA FALANGE Y MANDIBULA TITANIO FINGER FIX., TREU FIX No 2	1
1903	DM2467	TUTOR PARA FALANGE Y MANDIBULA TITANIO FINGER FIX., TREU FIX No 3	1
1904	DM1517	WISTAR PLUS PLACA VOLAR DERECHA MEDIANA	1
1905	DM1578	WISTAR PLUS PLACA VOLAR DERECHA PEQUEÑA	1
1906	DM2481	WISTAR PLUS PLACA VOLAR DERECHA PEQUEÑA LARGA	1
1907	DM1515	WISTAR PLUS PLACA VOLAR IZQUIERDA MEDIANA	1

Elaboró/Yudisady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud *mc*

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



ITEM	CODIGO INTERNO ESEHSJG	DESCRIPCION	CANT
1908	DM1558	WISTAR PLUS PLACA VOLAR IZQUIERDA PEQUEÑA	1
1909	DM2480	WISTAR PLUS PLACA VOLAR IZQUIERDA PEQUEÑA LARGA	1
1910	DM2883	WRISTAR MultiAx Placa volar (DER) mediana	1
1911	DM2887	WRISTAR MultiAx Placa volar (DER) mediana-larga	1
1912	DM2881	WRISTAR MultiAx Placa volar (DER) pequeña	1
1913	DM2885	WRISTAR MultiAx Placa volar (DER) pequeña-larga	1
1914	DM2882	WRISTAR MultiAx Placa volar (IZQ) mediana	1
1915	DM2886	WRISTAR MultiAx Placa volar (IZQ) mediana-larga	1
1916	DM	WRISTAR MultiAx Placa volar (IZQ) pequeña	1
1917	DM2884	WRISTAR MultiAx Placa volar (IZQ) pequeña-larga	1

Condiciones requeridas para cotizar.

- Garantizar que el material de osteosíntesis suministrado, cumpla con los estándares técnicos, de calidad y oportunidad conforme a los requisitos ordenados en la normatividad aplicable del ordenamiento colombiano y protocolos establecidos en la Institución.
- El tipo y la calidad del material del empaque deben ser adecuados para proteger el producto en las condiciones extremas de temperatura y humedad, así como durante el transporte, almacenamiento y uso del producto; es requisito para la entrega del elemento y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los productos para el suministro a paciente.
- A los Materiales de Osteosíntesis solicitados deberá anexar los registros INVIMA para los elementos a los cuales aplique. (Cuando aplique, si no requiere debe anexar la respectiva certificación expedida por el Invima), y las Ficha Técnicas.
- Ofrecer el instrumental y los equipos necesarios para la colocación de los diferentes materiales (especiales) que requieren de algún instrumental o equipo que no cuente con disponibilidad la E.S.E. Hospital San José del Guaviare, y dichos instrumentales deberán ser sometidos a mantenimiento periódico a cargo del contratista y cambiados en caso de requerirlo el supervisor del contrato, cuando se presente un mal funcionamiento.
- Indicar las medidas ideales para su esterilización en caso de ser solicitado por el área de cirugía de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare

Nota: La E.S.E. Hospital San José del Guaviare, como entidad pública realiza las siguientes retenciones de ley, de acuerdo a las características y tipo de empresa:

-Estampillas departamentales, sobre el valor bruto:

1) Pro-Desarrollo, 2%.

Elaboró/Yudisley Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co



- 2) Pro-Cultura ,2%.
- 3) Pro-Adulto mayor del ,4%.
- 4) Pro-Deporte de 2%
- 5). Pro-Desarrollo universidad amazonia 0.5%

- Retención de IVA, el cual corresponde al 15% del valor IVA a partir de 27 U.V.T del valor bruto.
- Retención de ICA de acuerdo a su actividad económica puede variar entre 5 y 10 por mil del valor bruto; aplica a partir de 50 UVT, para verificar a fondo revisar estatuto de renta municipal de San José del Guaviare.
- Retención en la FUENTE, si es régimen común en ventas aplica el 2.5% del valor bruto de los productos; si es régimen simplificado en ventas aplica 3.5% del valor bruto de los productos; aplica a partir de 27 UVT.

Remitir cotización al correo subgess@esehospitalguaviare.gov.co y almacensuministros@esehospitalguaviare.gov.co dentro de los siguientes 3 días a la publicación.

Agradezco su atención y colaboración



MIGUEL ANGEL CERON MOLINA
Subgerente de servicios de salud
E.S.E Hospital San José del Guaviare.

Elaboró/Yudislady Velásquez Valencia/ Técnico Administrativo /Almacén General
Revisó-y aprobó/Miguel Cerón Molina /Subgerente de Servicios de Salud 

TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO

San José Del Guaviare, Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

